

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

ID del Producto: SVA12DN4NEUA



Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico con conector cilíndrico tipo DIN (4 pines) y que requiera hasta 12 voltios y 6,5 amperios.

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación sirve de reemplazo directo de los adaptadores de alimentación incluidos con los siguientes productos de StarTech.com:

Caja de disco duro SATA III de 3,5 inch USB 3.0 / eSATA, con 4 bahías (S3540BU33E)

Caja de disco duro externo SATA/SAS de 3,5 inch con 4 bahías, para montaje en rack 1U (SAT35401U)

Estación de conexión para discos duros eSATA USB 3.0 a SATA con 4 bahías (SATDOCK4U3E)

Base de duplicador de disco duro 1:3 autónomo, USB 3.0 eSATA a SATA con 4 bahías (SATDOCK4U3RE)

Estación de conexión USB 3.0 con 4 bahías para disco duro SATA 6Gbps (SDOCK4U33)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales
- Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Características

- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 6,5 amperios (o menos) de alimentación y un conector cilíndrico tipo DIN
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Requisitos de Energía

Política de Garantía	2 Years
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Tipo de Enchufe	4-pin DIN
Consumo de Energía	78

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR de 0% a 80%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.7 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Peso del Producto	13.3 oz [378.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Ancho de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Altura de la Caja	4.0 in [10.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.