

Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A

ID prodotto: SVA12DN4NEUA



Questo adattatore di alimentazione di ricambio può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore DIN a cilindro a 4 pin e che richieda un'alimentazione pari a 12 volt e fino a 6,5 ampere.

Questo adattatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Box esterno hard disk SATA III da 3,5 poll. USB 3.0/eSATA a 4 alloggiamenti (S3540BU33E)

Montaggio a rack 1U per box esterno hard disk SATA/SAS da 3,5 inch a 4 alloggiamenti (SAT35401U)

Docking station hard disk eSATA USB 3.0 a SATA a 4 alloggiamenti (SATDOCK4U3E)

Duplicatore hard disk standalone 1:3 USB 3.0 eSATA a SATA a 4 alloggiamenti (SATDOCK4U3RE)

Docking station hard disk USB 3.0 a SATA da 6 Gbps a 4 alloggiamenti (SDOCK4U33)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical
- Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

Caratteristiche

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 12 volt e 6,5 ampere (o inferiore) e un connettore DIN a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Alimentazione

Norme di garanzia	2 Years
Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	6.5 A
Tipo presa	4-pin DIN
Consumo energetico	78

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità	0% - 80 % umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Peso prodotto	13.3 oz [378.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.5 in [13.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.7 cm]
Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.