

Netzteil - 12V, 5A

Produkt-ID: SVA12M5NA



Dieses Ersatznetzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stecker, die 12 Volt und bis zu 5 Ampere Strom benötigen.

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

Konferenztisch-Box für AV-Konnektivität
 10 Gigabit Ethernet
 Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter
 Glasfaser-Medien-Konverter Gigabit (1000 Mbit/s) - MM
 Fibre LC 550 m
 Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter - SM LC 10 km
 Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter - SM LC 20 km
 Mehrere Eingänge zu
 HDMI-Automatik-Switch und -Konverter, 4K
 17-Zoll-HD-1080p-LCD-Konsole zur Rack-Montage
 mit USB-Hub an der Frontseite, 1 U
 19-Zoll-LCD-Konsole zur Rack-Montage mit integrierter
 8-Port-KVM-Switch, 1 U
 USB 3.0-SATA-Festplattenduplizierer-&Löschen-Dock
 HDMI über
 CAT5 HDBaseT-Extender
 4K HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender
 HDMI über
 CAT5/CAT6-Extender mit Stromversorgung über Kabel
 HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender
 RS232 IR Ultra HD 4K, 100 m
 Industrieller 4-Port-USB 3.0-Hub
 4-Port-Ladestation für
 USB-Geräte
 7-Port-USB 3.0-Hub - Metallgehäuse zur Platzierung auf dem Schreibtisch oder für
 Wandbefestigung
 7-Port-USB 3.0-Hub - Platzierung auf dem Schreibtisch
 2-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub
 2-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch USB mit Audio & USB 2.0-Hub
 2-Port-Dual-DisplayPort-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub
 4-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub
 4-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch USB mit Audio & USB 2.0-Hub

Der SVA12M5NA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte
- Nutzen Sie einen einzelnen Netzadapter auf Ihren Reisen in verschiedene Regionen

Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 5 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

Strom

Garantiebestimmung	2 Years
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Physische Eigenschaften

Kabellänge	3.3 ft [1.0 m]
------------	----------------

Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [46.0 mm]
Produkthöhe	1.4 in [35.0 mm]
Produktgewicht	32.0 oz [905.8 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	32.6 oz [924.2 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

