

Alimentation secteur universelle pour stations d'accueil DK30A2DH et DK30ADD - 20 V,
2 A

N° de produit: SVA20N2NEUA



Cet adaptateur d'alimentation CC 20 V est principalement un adaptateur d'alimentation de remplacement ou de rechange pour les stations d'accueil DK30A2DH ou DK30ADD pour ordinateur portable. Il peut servir de source d'alimentation universelle pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type N et nécessitant une alimentation de 20 V et jusqu'à 2 A.

Cette alimentation est parfaite pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu de 20 V/2 A que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques, comme votre station d'accueil.

Lorsqu'il n'est pas question de marquer une pause, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution alternative ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Le modèle SVA20N2NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez une alimentation CC défaillante ou perdue
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables

Spécifications techniques

- Adaptateur d'alimentation de remplacement pour les stations d'accueil pour ordinateurs portables StarTech.com DK30A2DH et DK30ADD
- Remplacez l'adaptateur d'alimentation perdu ou achetez un adaptateur de rechange pour les modèles DK30A2DH ou DK30ADD
- Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 20 V et 2 A, et un connecteur de type N
- Maintenez vos appareils essentiels en état de marche grâce à un adaptateur d'alimentation supplémentaire

Alimentation

| | |
|-------------------------|--------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Courant d'entrée | 1 A |
| Tension de sortie | 20V DC |
| Courant de sortie | 2 A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | N |
| Consommation électrique | 40W |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|----------------|
| Couleur | Noir |
| Longueur de câble | 4.0 ft [1.2 m] |
| Longueur du produit | 3.0 in [75 mm] |
| Largeur du produit | 1.6 in [40 mm] |
| Hauteur du produit | 1.7 in [43 mm] |
| Poids du produit | 4.8 oz [137 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 15.0 in [38 cm] |
| Package Width | 11.6 in [29.5 cm] |
| Package Height | 4.1 in [10.3 cm] |
| Poids brut | 7.0 oz [197.6 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ) |
|-----------------------|--|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

