

Netzteil - 5V, 2A

Produkt-ID: SVA5H2NEUA



Dieses Ersatznetzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit H-Type-Barrel-Stecker, die 5 Volt und bis zu 2 Ampere Strom benötigen.

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses Netzteil dient als direkter Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

2,5-Zoll-Festplattengehäuse mit zwei Schächten (S252BU33R)

Mobiler 3-Port-USB 3.0-Hub mit Gigabit Ethernet (ST3300GU3B)

Kompakter schwarzer 4-Port-USB 2.0-Hub (ST4202USB)

Schwarzer 4-Port-USB 2.0-Hub (ST4202USBGB)

Kompakter schwarzer 7-Port-USB 2.0-Hub (ST7202USB)

Schwarzer 7-Port-USB 2.0-Hub (ST7202USBGB)

Aktives 15-m-USB 2.0-Kabel mit 4-Port-Hub (USB2EXT4P15M)

Aktives 10-m-USB 3.0-Verlängerungskabel (USB3AAEXT10M)

Aktives 3-m-USB 3.0-Verlängerungskabel (USB3AAEXT3M)

Aktives 5-m-USB 3.0-Verlängerungskabel (USB3AAEXT5M)

4K-HDMI-4-Port-Video-Splitter (ST124HD4K)

Wireless-Display-Adapter mit HDMI (WIFI2HDMCGE)

Automatischer 4-Port-HDMI-Video-Switch (VS421HD4K)

Das SVA12DN4NEUA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte
- Nutzen Sie einen einzelnen Netzadapter auf Ihren Reisen in verschiedene Regionen

Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 2 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen H-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

Strom

Garantiebestimmungen 2 Years

Mit Stromadapter Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.4 A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 2 A

Polarität der
Mittelspitze Positiv



Steckertyp	H
Stromverbrauch	10

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.3 ft [1.3 m]
Produktbreite	1.5 in [39.0 mm]
Produkthöhe	2.5 in [64.6 mm]
Produktgewicht	3.5 oz [100.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.1 in [10.3 cm]
Package Width	3.4 in [87.0 mm]
Package Height	2.3 in [58.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.3 oz [178.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

