

3m 2-in-1 Universal USB KVM Kabel

Produkt-ID: SVUSB2N1_10



Das 2-in-1-USB+VGA-KVM-Switch-Kabel (3,05 m) SVUSB2N1_10 besteht aus hochwertigen Materialien und wurde von Experten entwickelt, um kristallklare Anzeigequalität und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.

Unsere Universal-USB-KVM-Switch-Kabel verhindern Kabelgewirr, sorgen für einen ordentlichen Arbeitsplatz und bieten zusammen mit Ihrem StarTech.com-Switch oder einem anderen KVM-Switch hervorragende Leistung.

Funktioniert mit:

Kompatible StarTech.com KVMs finden Sie im Abschnitt „Zubehör“.

Aten-Modelle (CS102U, CS104U)

Belkin-Modelle (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)

TrippLite-Modelle (B006-004-R)

Cables-to-go-Modelle (35555, 35566, 35554, 52064)

IOGear-Modelle (GCS102U, GCS104U)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie PCs oder Server mit Ihrem StarTech.com-Switch oder einem anderen KVM-Switch.

Merkmale

- Koaxiales Videokabel für eine kristallklare Anzeige.
- Die geformte Konstruktion reduziert den Kabelsalat.

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - USB B (4-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	15.5 oz [440.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.5 in [34.3 cm]
Paketbreite	5.4 in [13.6 cm]
Pakethöhe	1.4 in [3.5 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	15.5 oz [438.0 g]
--------------------------------	-------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3,05 Meter USB+VGA-2-in-1 KVM-Switch-Kabel
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.