

2 Port USB 3.0 KVM Switch mit Datentransfer zwischen zwei Computern

Produkt-ID: SVUSB3DSA



Mit dem 2-Port-USB 3.0-Dual-Systemwechsel-KVM-Switch SVUSB3DSA können Sie über eine standardmäßige USB 3.0-Verbindung Video, Tastatur/Mauseingabe und Dateienübertragung auf zwei Windows®-Systemen nutzen. Nach dem Anschließen können Sie den Mauscursor für eine nahtlose KVM-Steuerung natürlich zwischen den Systemen bewegen.

Dieser USB-KVM-Switch bietet Display-Freigabe (erweiterter Modus oder Spiegelmodus) von jedem Computer, sodass Ihr zweiter Laptop, Tablet oder Desktop zu einem freigegebenen Display wird. Integrierte Touchscreen-Unterstützung bedeutet, dass Sie den Touchscreen eines oder beider der angeschlossenen Systeme zum Steuern des gespiegelten oder erweiterten Computers verwenden können.

Integrierte Unterstützung für Dateiübertragungen erleichtert die Freigabe von Dateien über die USB 3.0-KVM-Verbindung. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche öffnet sich ein Dateiübertragungsfenster, mit dessen Hilfe Sie Dateien entweder per Drag and Drop oder durch Kopieren/Einfügen in ein beliebiges Verzeichnis auf dem anderen Computer übertragen können. Das Gerät unterstützt auch die Freigabe der Zwischenablage, sodass Sie Text vom einem System zum anderen kopieren und einfügen können.

Die USB 3.0-Schnittstelle bietet einen 5-Gbit/s-Datenkanal für schnelle Dateiübertragungen und problemloses Video Streaming/Freigabe bei gleichzeitiger Abwärtskompatibilität mit USB 2.0.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Nutzen Sie Videokarte und Festplattenressourcen durch zwei Computer mit Displayfreigabe und Unterstützung von Dateiübertragung
- Steuern Sie zwei Systeme mit einer einzigen Tastatur und Maus
- Verwenden Sie ein Windows®-Touchscreen-Tablet oder Laptop zum Steuern eines standardmäßigen System ohne Touchfunktion

Merkmale

- Gemeinsame Nutzung von Tastatur, Maus und Display durch 2 Windows®-Systeme
- Eine einzige USB 3.0-Verbindung pro System
- Unterstützt Dateiübertragung und Freigabe der Zwischenablage
- Unterstützung der Touchscreen-Steuerung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Chipset-ID	MCT - WH90

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
----------------------------------	------

	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Nein
	Max. Anzahl von Benutzern	1
Steckverbinder		
	Hostanschlüsse	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Freier USB 2.0/3.0-Port (USB 3.0 empfohlen)
		CPU: Intel Core i3 2,8 GHz oder höher
		RAM: 2 GB Arbeitsspeicher oder höher
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	4.9 ft [1.5 m]
	Produktlänge	1.9 in [49.0 mm]
	Produktbreite	0.7 in [1.9 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [0.9 cm]

Produktgewicht		1.3 oz [37.0 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		6.9 in [17.5 cm]
Paketbreite		5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe		1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)		5.7 oz [161.0 g]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - USB 3.0-KM-Switch-Kabel
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
Warranty		2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.