

SFPモジュール／Palo Alto Networks製品SX互換／1000BASE-SX準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: SX-ST



SX-STは、Palo Alto Networks製PAN-SFP-SX互換のSFPトランシーバモジュールです。Palo Alto Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、1000 BASE-SX準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で550mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・波長: 850nm
- ・最大データ転送レート: 1Gbps
- ・タイプ: マルチモード
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 550m
- ・MTBF: 95,832,027時間
- ・消費電力: 低消費電力
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この SFP

モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・PALO ALTO NETWORKS SX対応 SFPトランシーバー:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底したテストを実施、ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現
- ・仕様:1000BASE-SX／1Gbps／マルチモード(MMF)／LCコネクター(LC Connector)／850nm／デジタル診断モニタリング(DDM)／最大通信距離 550m
- ・OEMホスト互換性テスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告
- ・MSA準拠スイッチ対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコードモジュールに対応する各社スイッチでも問題なく使用可能
- ・ITプロが選ぶSFPモジュール＆安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Palo Alto Networks
業界標準	IEEE 802.3ae 1000BASE-SX

性能

最大データ転送速度	1.25 Gbps
最大伝達距離	550m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	1 Gbps
MTBF	629,953,711 hours

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.8 cm [2.3 in]

製品高さ 1.4 cm [0.5 in]

製品重量 20 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦 11.3 cm [4.4 in]

パッケージ横 9.2 cm [3.6 in]

パッケージ高さ 3.3 cm [1.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 44.0 g [1.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - SFPトランシーバー

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

