

マルチポートアダプター/Thunderbolt 3接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/20cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ブラック & グレー/サンダーボルト3 ドッキングステーション/多機能 ハブ

製品ID: TB3DKM2HD



Thunderbolt™ 3 ドッキングステーション。コンパクトな筐体に必須接続機能を満載した費用対効果の高いミニドックです。4K HDMIディスプレイ2台、ギガビットイーサネット、USB (Type A)ポート2ロへのバスパワー接続が可能です。本体には長めのUSB-Cケーブル(20cm)がついており、柔軟なセットアップが可能です。

このドッキングステーションは、Thunderbolt 3

ポート1ロで40Gbpsのスループットと4K/60Hz解像度のHDMIモニタ2台に対応しています。携帯性に優れ、4K動画の編集その他、UHD解像度が必要な用途に最適です。2台のディスプレイで別々にリソース消費が多いアプリケーションを実行してもシステムリソースを使い果たしません。

外付けモニタは、以下の構成が可能です。

· 2x 4K HDMI ディスプレイ(最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)

付属のThunderbolt

3ケーブルでノートパソコンに接続するだけですぐに使用できます。時間がかかるドライバのインストール作業は不要です。

ドックに搭載のギガビットイーサネットポート(PXEブート、Wake-on-LAN対応)は、安定した有線ネットワークアクセスを提供します。また、USB 3.0

Type-Aポートの周りには十分なスペースが取ってあり、ファイルアクセス用USBメモリなど、USB機器が接続しやすくなっています。USB 2.0 Type-Aポートにも別のUSB機器を接続可能です。必須ポートを揃え、作業がはかどるドックです。

パフォーマンスとセキュリティを向上させるために開発されたStarTech.com接続ツール(Connectivity Tools)は、幅広いIT接続アクセサリに対応する優れたソフトウェアスイートです。このソフトウェアには以下のものが含まれます。

アドバンスト ウィンドウ レイアウトユーティリティ: カスタムウィンドウレイアウトを設定・保存

MACアドレス パススルー ユーティリティ: ネットワークのセキュリティを向上

USBイベントモニター ユーティリティ: 接続されたUSBデバイスの追跡とログを取得

Wi-Fi自動切替ユーティリティ: 有線LANでより高速なネットワークに素早くアクセス

詳細とStarTech.com 接続ツールのダウンロードは、こちらをご覧ください: www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools

注意:StarTech.com



接続ツールは、英語でのみご利用可能です。当ソフトウエアの使用許諾契約とユーザーインターフェイスは英語で提供されます。 本製品は、Thunderbolt認証に対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・2台の4K HDMIディスプレイで画像やメディアファイルを表示・編集
- ·4K動画を30秒以下で転送
- ・ホットデスクなどの共有型または臨時用ワークステーションに最適

製品の特長

後継製品あり(TB3DKM2HDL):後継製品では同様の機能に加え、長尺(28cm)の一体型ケーブルでリーチを延長。MacBookなどノートパソコンをライザーに載せる際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減

- ・UHD(4K)解像度のHDMIモニタ2台をノートパソコンに接続するThunderbolt 3ポータブルドッキングステーション。WindowsおよびmacOS対応
- ・Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでデュアルディスプレイ拡張が可能。Apple M1チップ搭載モデルではシングルディスプレイに対応
- ・USB-Aポート2口(1x USB 3.0 + 1x USB 2.0)とのデバイス接続とギガビットイーサネットポートとの有線ネットワーク接続に対応
- ・長めの20cmホストケーブルによるバスパワー接続(外付け電源不要)。コンパクト設計、頑丈なアルミニウムを使用
- ・接続ツール (CONNECTIVITY

TOOLS): 性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

ハードウェア 保証に関する方針 3 Years 4Kサポート あり 高速充電ポート なし



対応ディスプレイ数 2

バス型 Thunderbolt 3

業界標準 Thunderbolt 3

IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり

USB 2.0 - USB 1.1と下位互換製あり

チップセットID Intel - Alpine Ridge JHL6540

Intel - WGI210AT

Texas Instruments - TPS65983

ASMedia - ASM1042A

Parade - PS176

性能

Wake On Lan あり

最大データ転送速度 40 Gbps (Thunderbolt 3)

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)

最大デジタル解像度 デュアル4Kディスプレイ - HDMI 4096 x 2160p @60Hz / 3840 x 2160p

@60Hz

タイプおよび定格 Thunderbolt 3(40 Gbps)

UASPサポート あり

互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps

オートMDIX あり

PXE あり

フルデュプレックスサポート あり

コネクタ

コネクタタイプ 1 - Thunderbolt™ 3(USB-C、40 Gbps)[24ピン]

2 - HDMI [19ピン]

1 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - RJ-45

ソフトウェア

OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10/11<br / >macOS 10.12 -



10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件 Thunderbolt 3 ポート搭載コンピュータ

注意 4K x

2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K

x 2Kと表記されることもあります。)

新しいApple M1チップ搭載のMacBook AirおよびMacBook Proでは、複数のビデオ出力ポートがあるThunderbolt 3ドッキングステーションに接続しても、Thunderbolt 3ポートを介した外付けディスプレイは1台しかサポートされません。

IntelベースのThunderbolt

3搭載Macの場合は、モニタ接続が1台に制限されることはありません。

電源

電源 USB電源

5 VDC 入力電圧

出力電圧 5 VDC

環境条件

動作温度 5° C to 35° C (41° F to 95° F)

保存温度 -40° C to 70° C (-40° F to 158° F)

湿度 5~95% RH(結露しないこと)

物理的特徴

ブラック & グレー 色

エンクロージャタイプ アルミ

ケーブル長 200 mm [7.9 in]

製品縦 12.4 cm [4.9 in]

製品横 6.1 cm [2.4 in]

製品高さ 1.9 cm [0.7 in]

製品重量 145.8 g [5.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 20.8 cm [8.2 in]

パッケージ横 14.5 cm [5.7 in]

パッケージ高さ 3.6 cm [1.4 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 260.0 g [9.2 oz]



箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - ドッキング ステーション

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。