

Cable Thunderbolt 3 Pasivo de 2m - 20Gbps - PD 100W - Vídeo 4K - Cable Thunderbolt - Certificado Thunderbolt - Compatible con USB4 / Modo Alt DP - Thunderbolt 4 - USB 3.2 - USB-C

ID del Producto: TBLT3MM2M



Este cable Thunderbolt™ 3 (20Gbps) le permite conectarse a cualquier puerto Thunderbolt 3 (USB-C™) para enviar vídeo y datos a sus dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort. Además, el cable puede proporcionar energía para cargar sus dispositivos, y puede enlazar hasta seis dispositivos Thunderbolt 3 como parte de una conexión en cadena.

Este cable admite velocidades de transferencia de datos de 20Gbps cuando se conecta a un dispositivo Thunderbolt 3, por lo que podrá transferir ficheros de fotos y vídeos al doble de velocidad que con un cable USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Por ejemplo, puede transferir una película 4K en menos de un minuto. Cuando se conecta a un dispositivo USB 3.1, el cable admite velocidades de transferencia de datos de 10Gbps.

El cable Thunderbolt 3 es totalmente compatible con todos sus dispositivos USB 3.1 (5Gbps) y puede utilizarse para cargar y sincronizar sus dispositivos móviles. También puede conectar y alimentar portátiles USB-C, como su MacBook o Chromebook™, y periféricos USB-C, como su disco duro portátil y su docking station.

El cable soporta vídeo 4K 60Hz completo y DisplayPort 1.2, y es compatible con las pantallas DisplayPort existentes. Es perfecto para conectar su docking station o portátil a un monitor con una resolución, un contraste y una profundidad de color sorprendentes para obtener detalles asombrosos.

Este cable Thunderbolt 3 suministra hasta 100 W de potencia para cargar un ordenador portátil o alimentar una pantalla, y 15 W para dispositivos alimentados por bus, como una carcasa de disco duro.

El cable le ofrece una forma sencilla de conectar varios portátiles compatibles con Thunderbolt 3 para crear una red 10GbE de igual a igual. Es perfecto para crear pequeños grupos de trabajo y compartir periféricos como impresoras y almacenamiento. También puede conectar dos portátiles Thunderbolt 3

juntos para migraciones de PC.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte a cualquier pantalla o dispositivo de datos Thunderbolt
- Conecte su portátil Thunderbolt 3 a una docking station, y aliméntelo al mismo tiempo, con el mismo cable
- Configure una red punto a punto para varios portátiles Thunderbolt 3
- Conecte, cargue y sincronice sus dispositivos USB 3.0 o 3.1 (por ejemplo, dispositivos móviles, discos duros portátiles y docking stations) con un ordenador compatible con USB 3.0 o 3.1, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps

Características

- ALTO RENDIMIENTO: El cable Thunderbolt 3 pasivo de 2m ofrece una carga constante de 20 Gbps y 100 W - Conecte un portátil Thunderbolt 4 / 3 / USB-C o un iPad Pro (5ª generación y posteriores) a una docking station o a un monitor UHD
- CERTIFICADO THUNDERBOLT: Certificación Intel Thunderbolt para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt - Admite hasta 4K 60Hz
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Cable coaxial con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección contra las interferencias electromagnéticas - Alivios de tensión robustos en los conectores para una mayor durabilidad
- APLICACIONES: Facilita una conexión Thunderbolt 3 o USB-C más larga compatible con 20Gbps, vídeo y alimentación - Rendimiento fiable en aplicaciones de gran ancho de banda como unidades de almacenamiento PCIe externas y dispositivos de red Thunderbolt
- ESPECIFICACIONES: 2m - Thunderbolt 3 (20 Gbps) - 4K 60Hz - PD 3.0 de 100W - Diámetro Exterior del Cable.: 4,7mm - Color: Negro

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<hr/>	
Rendimiento	
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
<hr/>	
Conecotor(es)	
Conecotor A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Conecotor B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Power Delivery	100W
Alimentación de Salida	5 A
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0 - 50° C
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 85° C
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Negro
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.6 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [85.0 g]
<hr/>	
Información de la Caja	
Cantidad de Paquetes	1

Longitud de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt™ 3 USB-C (40Gbps) de 2m
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

