

Câble Thunderbolt 3 Passif de 2 m, 20 Gbps, 100W PD, Vidéo 4K, Câble Thunderbolt, Compatible avec USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Type-C

N° de produit: TBLT3MM2M



Ce câble Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) vous permet de vous connecter à n'importe quel port Thunderbolt 3 (USB-C™) pour acheminer de la vidéo et des données vers vos appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort. De plus, ce câble peut charger vos appareils, et vous pouvez brancher jusqu'à six appareils Thunderbolt 3 en série.

Ce câble prend en charge des vitesses de transfert de données de 20 Gb/s lorsqu'il est branché à un appareil Thunderbolt 3. Vous pouvez ainsi transférer des fichiers photo et vidéo à deux fois la vitesse d'un câble USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Par exemple, vous pouvez transférer un film 4K en moins d'une minute. Le câble prend en charge des vitesses de transfert de données de 10 Gb/s lorsqu'il est branché à un appareil USB 3.1.

Le câble Thunderbolt 3 est parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.1 (5 Gb/s) et peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Vous pouvez également connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook ou votre Chromebook™, et des périphériques USB-C, comme votre disque dur portable et votre station d'accueil.

Ce câble prend en charge la vidéo 4K 60 Hz complète et DisplayPort 1.2, et est compatible avec les écrans Display existants. Il est parfait pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un moniteur, et offre une résolution, une profondeur de couleur et un contraste étonnants ainsi qu'une qualité de détails incroyable.

Ce câble Thunderbolt 3 offre une puissance d'alimentation jusqu'à 100 W pour charger un ordinateur portable ou alimenter un écran, et jusqu'à 15 W pour les appareils alimentés par bus, comme les boîtiers de disque dur.

Ce câble vous permet de facilement établir un pont entre plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3 pour une mise en réseau 10 Gb pair à pair. Il est idéal pour constituer de petits groupes de travail et

partager des périphériques comme des imprimantes et des dispositifs de stockage. Vous pouvez également connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 3 pour faciliter les migrations PC.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à n'importe quel écran ou appareil de données Thunderbolt
- Connectez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 à une station d'accueil et alimentez votre ordinateur portable en même temps, avec le même câble
- Établissez un réseau pair à pair pour plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
- Connectez, chargez et synchronisez vos appareils USB 3.0 ou 3.1 (par exemple, appareils mobiles, disques durs portables et stations d'accueil) avec un ordinateur compatible USB 3.0 ou 3.1 avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble passif TB3 de 2 m offre un débit constant de 20 Gbps et une charge de 100 W; Connectez un ordinateur portable Thunderbolt 4/3/USB-C, ou un iPad Pro (5e génération et ultérieur) à une station d'accueil ou à un moniteur UHD
- **CERTIFIÉ THUNDERBOLT** : Certifié Intel Thunderbolt pour une compatibilité garantie avec les hôtes et les périphériques Thunderbolt; Prend en charge jusqu'à 4K 60Hz
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Fil coaxial avec blindage en alliage tressé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques; Connecteurs avec serre-câble robustes pour une meilleure durabilité
- **APPLICATIONS** : Connexion TB3/USB-C prenant en charge l'intégralité des 20 Gbps; Idéal pour des performances fiables dans les applications à large bande passante telles que les châssis/disques de stockage PCIe et les périphériques de mise en réseau
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2 m; Thunderbolt 3 (20 Gbps); 4K 60Hz; 100 W PD 3.0; Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm; Couleur : noir

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Connecteur B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
Courant de sortie	5 A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 - 50° C
Température de stockage	-20 - 85° C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.6 cm]
Poids du produit	3.0 oz [85.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Poids brut	3.2 oz [90.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) de 2 m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis