

Câble Thunderbolt 1m - M/M - Câble de 1 mètre de Thunderbolt vers Thunderbolt - M/M

N° de produit: TBOLTMM1M



Ce câble Thunderbolt™ 1 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt, avec la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM1M prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), et peut assurer la connexion des appareils compatibles dans le cadre d'une installation en série. En outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble Thunderbolt offre la performance nécessaire à des connexions optimales.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt
- Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »
- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme

écran pour le MacBook Pro

Spécifications techniques

- Câble Thunderbolt 2 compatible avec les ordinateurs portables et de bureau Thunderbolt tels que les Apple Mac Pro et Acer Aspire S5, ainsi que les ordinateurs portables équipés de ports Thunderbolt 2 - Câble Thunderbolt de 1 m - Câble mini DisplayPort
- Raccordez vos périphériques Thunderbolt 2 avec ce câble Thunderbolt vers Thunderbolt - Ce câble Thunderbolt vers Thunderbolt prend en charge des périphériques Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s)
- Ce câble Thunderbolt vers Thunderbolt est également compatible avec les écrans tels que les modèles Apple Thunderbolt Display 27 po, LG 34UC97 et autres

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt™ (20 broches)
Connecteur B	1 - Thunderbolt™ (20 broches)

Alimentation

Power Delivery	10W
----------------	-----

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]

Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du Paquet	7.1 in [18.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.4 in [1.0 cm]
Poids brut	2.2 oz [62.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Thunderbolt 1 m - M/M
-----------------------	---------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis