

Thunderbolt ケーブル 1m オス/オス ブラック

製品ID: TBOLTMM1M



データとビデオを1本の高性能ケーブルに統合するThunderbolt™ケーブル(1m)。Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用する高信頼性・高品質ソリューションを提供します。

本製品は、Thunderbolt 1 (10Gbps)、Thunderbolt 2 (20Gbps)の両デバイスをサポートしており、デジチェーン接続で互換デバイスをリンクすることができます。双方向データ転送機能と、バスパワーによるデバイスへのケーブル給電もサポートしており、最適な接続に必要なパフォーマンスを提供します。

エキスパートの設計による本高性能ケーブルは、最高の資材のみを用いて製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Thunderbolt搭載のMacBook Pro®をiMac®に接続し、iMacをMacBook Proのディスプレイとして使用
- ・ Thunderbolt搭載Mac®コンピューター2台を接続しTarget Disk Mode でファイルを転送
- ・ Thunderbolt対応外付けドライブケースまたはRAIDアレイを接続

製品の特長

- ・ Thunderbolt 1、Thunderbolt 2いずれの仕様にも対応
- ・ バスパワー対応Thunderboltデバイスへのケーブル給電をサポート
- ・ OSがサポートしている場合、ネイティブのピア・ツー・ピア ファイル共有をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 2 (20 Gbps)
----------	-------------------------

コネクタ

コネクタA	1 - Thunderbolt™ [20ピン]
コネクタB	1 - Thunderbolt™ [20ピン]

電源

Power Delivery	10 W
----------------	------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	0.8 cm [0.3 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	44.0 g [1.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.0 cm [4.7 in]
パッケージ横	18.0 cm [7.1 in]
パッケージ高さ	1.0 cm [0.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	62.5 g [2.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1m Thunderboltケーブル - オス/オス
---------	--------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。