

1 m Thunderbolt-kabel - M/M

Produkt ID: TBOLTMM1M



Denna 1 m Thunderbolt™ -kabel är en pålitlig lösning av hög kvalitet som utnyttjar snabbheten och styrkan i Thunderbolt-tekniken och kombinerar data och audio i en enda högpresterande kabel.

TBOLTMM1M stöder både Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2- (20 Gbps) enheter och kan länka kompatibla enheter som en del av en kedjekopplad anslutning. Denna Thunderbolt-kabel har dessutom dubbelriktad dataöverföring och stöd för strömöverföring (för bussdrivna enheter) och ger prestandan som behövs för optimala anslutningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett Thunderbolt-utrustat kabinett för extern hårddisk eller RAID-array
- Anslut två Thunderbolt-kompatibla Mac®-datorer för filöverföring i Target Disk Mode
- Anslut en Thunderbolt-kompatibel MacBook Pro® till en iMac® och använd iMac-datorn som skärm för MacBook Pro

Funktioner

- Kompatibel med specifikationerna för Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2
- Med stöd för ström-över-kabel (PoC) för Thunderbolt-enheter
- Stöder native peer to peer fildelning om det stöds av operativsystemet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)
Connector B	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)

Ström

Power Delivery	10W
----------------	-----

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	34 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.3 in [0.8 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	1.6 oz [44.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	4.7 in [12.0 cm]
Paketets bredd	7.1 in [18.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 oz [62.5 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m Thunderbolt-kabel - M/M
-----------------	---------------------------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.