

Thunderbolt ケーブル 2m オス/オス ブラック

製品ID: TBOLTMM2M



データとビデオを1本の高性能ケーブルに統合するThunderbolt™ケーブル(2m)。Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用する高信頼性・高品質ソリューションを提供します。

本製品は、Thunderbolt 1 (10Gbps)、Thunderbolt 2 (20Gbps)の両デバイスをサポートしており、デジチェーン接続の一部として互換性のあるデバイスをリンクすることができます。さらに、双方向データ転送機能と、バスパワー駆動対応デバイス向け電源供給をサポートしており、最適な接続に必要な機能を備えています。

エキスパートの設計による本高性能ケーブルは、最高の資材のみを用いて製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・Thunderbolt搭載の外付けドライブエンクロージャまたはRAIDアレイを接続
- ・Thunderbolt搭載Mac®コンピューターを2台接続しTarget Disk Modeファイル転送を実行
- ・Thunderbolt搭載のMacBook Pro®をiMac®に接続し、iMacをMacBook Pro用ディスプレイとして使用

製品の特長

- ・Thunderbolt 1、Thunderbolt 2いずれの仕様にも対応
- ・バスパワー駆動対応Thunderboltデバイスでケーブルを介した電源供給
- ・OSがサポートしている場合、ネイティブのピア・ツー・ピア ファイル共有をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 2 (20 Gbps)
----------	-------------------------

コネクタ

コネクタA	1 - Thunderbolt™ [20ピン]
コネクタB	1 - Thunderbolt™ [20ピン]

電源

Power Delivery	10 W
----------------	------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	1.1 cm [0.4 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	78.0 g [2.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	12.0 cm [4.7 in]
パッケージ高さ	0.0 mm [0.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	82.0 g [2.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m Thunderboltケーブル オス/オス
---------	------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。