

2m Thunderbolt-kabel - M/M

Produkt ID: TBOLTMM2M



Denna 2 m Thunderbolt™ -kabel är en pålitlig lösning av hög kvalitet som utnyttjar snabbheten och styrkan i Thunderbolt-tekniken och kombinerar data och audio i en enda högpresterande kabel.

TBOLTMM2M stöder både Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2- (20 Gbps) enheter och kan länka kompatibla enheter som en del av en kedjekopplad anslutning. Denna Thunderbolt-kabel har dessutom dubbelriktad dataöverföring och stöd för strömöverföring (för bussdrivna enheter) och ger prestandan som behövs för optimala anslutningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett Thunderbolt-utrustat kabinett för extern hårddisk eller RAID-array
- Anslut två Thunderbolt-kompatibla Mac®-datorer för filöverföring i Target Disk Mode
- Anslut en Thunderbolt-kompatibel MacBook Pro® till en iMac® och använd iMac-datorn som skärm för MacBook Pro

Funktioner

- Kompatibel med specifikationerna för Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2
- Med stöd för ström-över-kabel (PoC) för Thunderbolt™-enheter
- Stöder native peer to peer fildelning om det stöds av operativsystemet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)
Connector B	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)

Ström

Power Delivery	10W
----------------	-----

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	34 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.4 in [1.1 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	2.8 oz [78.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	4.7 in [12.0 cm]
Paketets höjd	0.0 in [0.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 oz [82.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m Thunderbolt-kabel - M/M
-----------------	---------------------------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.