

Thunderbolt ケーブル 3m オス／オス ブラック

製品ID: TBOLTMM3M



データとビデオを1本の高性能ケーブルに統合するThunderbolt™ケーブル(3m)。Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用する高信頼性・高品質ソリューションを提供します。

本製品は、Thunderbolt 1 (10Gbps)、Thunderbolt 2 (20Gbps)の両デバイスをサポートしており、デジチェーン接続で互換デバイスをリンクすることができます。双方向データ転送機能と、バスパワーによるデバイスへのケーブル給電もサポートしており、最適な接続に必要なパフォーマンスを提供します。

この高性能ケーブルは、互換デバイスを必要に応じ最適な場所に配置できる3mのケーブル長で、信頼性の高いデバイス接続ソリューションを提供します。

StarTech.com では2年間のメーカー保証を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Thunderbolt対応外付けドライブケースまたはRAIDアレイを接続
- ・ Thunderbolt搭載Mac®コンピューター2台を接続しTarget Disk Mode でファイルを転送
- ・ Thunderbolt搭載のMacBook Pro®をiMac ®に接続し、iMacをMacBook Proのディスプレイとして使用

製品の特長

- ・ Thunderbolt 1、Thunderbolt 2いずれの仕様にも対応

- ・ バスパワー対応 Thunderbolt デバイスへのケーブル給電をサポート
- ・ OS がサポートしている場合、ネイティブのピア・ツー・ピア ファイル共有をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 2 (20 Gbps)
----------	-------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – Thunderbolt™ [20ピン]
コネクタB	1 – Thunderbolt™ [20ピン]

電源

Power Delivery	10 W
----------------	------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	108.0 g [3.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	14.0 mm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	117.0 g [4.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 3m Thunderboltケーブル オス/オス
---------	------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。