

Thunderbolt ケーブル 3m ホワイト

製品ID: TBOLTMM3MW



データとビデオを1本の高性能ケーブルに統合するThunderbolt™ ケーブル(ホワイト 3m)。Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用する高信頼性・高品質ソリューションを提供します。

Thunderbolt 1 (10Gbps)、Thunderbolt 2 (20Gbps)の両デバイスをサポートしており、デジチェーン接続で互換デバイスをリンクすることができます。さらに、双方向データ転送機能と、バスパワーによるデバイスへのケーブル給電をサポートしており、最適な接続に必要なパフォーマンスを提供します。

この高性能ケーブルは、互換デバイスを必要に応じ最適な場所に配置できる3mのケーブル長で信頼性の高いデバイス接続ソリューションを提供します。

StarTech.com では2年間のメーカー保証を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Thunderbolt対応外付けドライブケースまたはRAIDアレイを接続
- ・ Thunderbolt搭載Mac®コンピューター2台を接続しTarget Disk Mode でファイルを転送
- ・ Thunderbolt搭載のMacBook Pro®をiMac ®に接続し、iMacをMacBook Proのディスプレイとして使用

製品の特長

- ・ Thunderbolt 1、Thunderbolt 2いずれの仕様にも対応

- ・ バスパワー対応 Thunderbolt デバイスへのケーブル給電をサポート
- ・ OS がサポートしている場合、ネイティブのピア・ツー・ピア ファイル共有をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 2 (20 Gbps)
----------	-------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – Thunderbolt™ [20ピン]
コネクタB	1 – Thunderbolt™ [20ピン]

電源

Power Delivery	10 W
----------------	------

物理的特徴

色	ホワイト
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.1 cm [0.4 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	110.0 g [3.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	18.0 mm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	120.0 g [4.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 3m Thunderboltケーブル オス/オス ホワイト
---------	-----------------------------------

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。