

Thunderbolt ケーブル 50cm オス／オス

製品ID: TBOLTMM50CM



データとビデオを1本の高性能ケーブルに統合するThunderbolt™ケーブル(50cm)。Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用する耐久性に優れた高品質ソリューションです。

本製品は、Thunderbolt 1 (10Gbps) および Thunderbolt 2 (20Gbps)の両方に対応しています。双方向データ転送機能とバス電源デバイスでの給電機能にも対応しており、最適な接続に必要な性能を提供します。

近距離接続に最適な短めのThunderboltケーブルは、ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びにも適したポータブルソリューションとなっています。

高い技術力を駆使し、最高品質の資材のみを使用して製造された本高性能ケーブルには、StarTech.comによる2年間保証がついています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Thunderbolt対応外付けドライブケースまたはRAIDアレイを接続
- ・ Thunderbolt搭載Mac®コンピューター2台を接続しTarget Disk Mode でファイルを転送
- ・ Thunderbolt搭載のMacBook Pro®をiMac ®に接続し、iMacをMacBook Proのディスプレイとして使用

製品の特長

- ・ Thunderbolt 1、Thunderbolt 2いずれの仕様にも対応

- ・ バスパワー対応Thunderboltデバイスへのケーブル給電をサポート
- ・ OSがサポートしている場合、ネイティブのピア・ツー・ピア ファイル共有をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 2 (20 Gbps)
----------	-------------------------

コネクタ

コネクタA	1 - Thunderbolt™ [20ピン]
コネクタB	1 - Thunderbolt™ [20ピン]

電源

Power Delivery	10 W
----------------	------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
製品縦	0.5 m [1.6 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	24.0 g [0.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	10.0 mm [0.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	32.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 50cm Thunderbolt ケーブル - オス/オス
---------	-----------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。