

## 0,5m Thunderbolt Kabel - M/M

Productcode: TBOLTMM50CM



Deze 0,5 m witte Thunderbolt™-kabel is een betrouwbare, hoogwaardige oplossing om de snelheid en het vermogen van de Thunderbolt-technologie optimaal te benutten, waarbij zowel data als video in één krachtige kabel wordt gecombineerd.

De TBOLTMM50CM ondersteunt Thunderbolt 1 (10 Gbps) en Thunderbolt 2 (20 Gbps) apparaten. Bovendien levert deze kabel met de bi-directionele datatransfer en voedingsondersteuning (voor apparaten met busvoeding) de prestatie die nodig is voor optimale aansluitingen.

Deze kortere Thunderbolt-kabel is bij uitstek geschikt voor apparaataansluitingen op korte afstand en is een draagbare oplossing en dus perfect als laptopaccessoire.

Prachtig ontworpen en uitsluitend gemaakt van materialen van topkwaliteit wordt deze krachtige kabel gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Sluit een voor Thunderbolt geschikte externe-schijfbehuizing of RAID array aan
- Sluit twee voor Thunderbolt geschikte Mac®-computers aan, voor de bestandsoverdracht in Target Disk Mode

- Sluit een met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro® aan op een iMac®, om de iMac te gebruiken als beeldscherm voor de MacBook Pro

## Eigenschappen

- Voldoet aan Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 specificaties
- Ondersteunt voeding via de kabel met compatibele Thunderbolt-apparaten
- Ondersteunt native peer-to-peer delen van bestanden indien ondersteund door het besturingssysteem

### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | 2 Years                              |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

### Prestaties

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Type en snelheid | Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s |
|------------------|---------------------------|

### Connector(en)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Connector A | 1 - Thunderbolt™ (20-polig) |
| Connector B | 1 - Thunderbolt™ (20-polig) |

### Voeding

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 10W |
|----------------|-----|

### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Draaddikte      | 34 AWG          |
| Kabellengte     | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Lengte product  | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 cm] |

Hoogte product 0.0 in [0.0 cm]

Gewicht product 0.8 oz [24.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.1 oz [32.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - 0,5m Thunderbolt Kabel - M/M

---

Garantiebepalingen

Warranty 2 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.