

Schwenkbare TV Wandhalterung, VESA Wandhalterung für Bildschirme 26 bis 65 Zoll und 45 kg, Flat und Curved TVs, Fernseher Schwenkarm mit Niedrigem Profil, TV Halterung Ecke, Ausziehbares TV Arm

Produkt-ID: TV-WALL-MOUNT-65FS



Diese VESA TV-Wandhalterung unterstützt Bildschirme von 26" bis 65" und bis zu 45 kg. Robuster Stahl/Aluminiumrahmen für eine langlebige TV-Installation. Der Arm lässt sich sanft bewegen und hat niedriges/flaches Profil. Darüber hinaus verfügt die schwenkbare TV-Wandhalterung über eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für einen idealen Betrachtungswinkel und unterstützt VESA-Muster von 200x200 bis 400 x400.

Befestigen Sie einen kompatiblen Flach- oder Curved Bildschirm oder Digital Signage sicher für Besucher, Kunden und Mitarbeiter. Diese wandmontierbare TV-Halterung ist ideal für Lobbys, Sitzungssäle und Produktionsstätten.

Die seitliche Reichweite von 95,6 cm ist ideal für die Eckmontage, und der Gelenkarm lässt sich in sich selbst einklappen und schafft so ein schlankes Profil von nur 10,5 cm für Installationen mit begrenztem Platzangebot.

Befestigen Sie die schwenkbare TV-Wandhalterung mit der im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselloch Montageplatte für eine schnelle und problemlose Installation an einem einzelnen Holzbohlen (oder Metallbohlen beim Trockenbau) oder einer Betonwand. Darüber hinaus bieten die M4/5/6/8 Schrauben in verschiedenen Längen, passende Unterlegscheiben und Abstandshalter bessere Kompatibilität.

Unterstützte VESA-Montagemuster: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 und 400x400.

Mit diesen Einstellungen können Sie das Seherlebnis und den Komfort individuell gestalten. Die Fernseher Wandhalterung ist um +90/-90 Grad schwenkbar, die vertikale VESA Befestigung lässt sich um +15/-15 Grad neigen, während der Arm um +90/-90 Grad an zwei verschiedenen Gelenkstellen drehbar ist.

Der Arm kann bis zu 56,2 cm von der Wand entfernt werden, um verschiedene Betrachtungspositionen, inkl. Eckmontage, zu ermöglichen. Integriertes Kabelmanagement und eine Abdeckung sorgen für eine organisierte und optisch attraktive Installation.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- PREMIUM 65" TV-WANDHALTERUNG: Gelenkige wandmontierbare TV-Halterung unterstützt Fernseher bis zu 65 Zoll; VESA-Muster von 200x100 bis 400x400; Max. Tragkraft 45kg; Stabiler und robuster Rahmen mit silbernem Finish; Für Flat oder Curved Bildschirme
- VIELSEITIG: Einstellbare Eck TV-Wandhalterung mit Neigung und Schwenkung für Perfekte Positionierung; VESA Arm mit +/-90° Grad; Schwenk-, +/-15° Grad; Neigung und doppelten Gelenkarm; flache TV-Halterung bietet Wandabstand von 10,5 cm bis zum 56 cm
- EINFACHE INSTALLATION: Diese ausziehbare TV-Wandhalterung wird für einen schnellen Einsatz vormontiert geliefert; TV-Wandhalterung verfügt über integrierte Wasserwaage, Montageschablone und Wandplatte mit Schlüssellochbefestigung für rasche Installation
- KOMPATIBILITÄT: TV-Halterung für kompatible TVs von Samsung, Sony, Hisense, TCL und LG usw.; kompatibel mit meisten VESA Mustern; Montagematerial für Holz(Trockenbau)/Betonwände, Abstandshalter, Einstellwerkzeuge und Schrauben verschiedener Größe inkl.
- ÄSTHETISCHES DESIGN: Robuste Stahl/Alubauweise mit dekorativen Abdeckungen für professionelles Aussehen; integrierte Kabelmanagement, ideal für Kundenbereich Anwendungen; die TV-Halterung benötigt einen einzigen Holzbolzen(Trockenbau) zur Installation

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Ja
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Ja

Anzahl der unterstützten Displays	1
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	4.1 in [105 mm]
VESA-Lochmuster	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Mindestabstand zur Wand: 10,5 cm
	Maximaler Abstand zur Wand: 56,2 cm
Gewichtskapazität	99.2 lb [45 kg]
Minimale Bildschirmgröße	26in
Maximale Bildschirmgröße	65"
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Video-Wand	Nein



Höhenverstellung	Nein
Minimum Arm Extension	4.1 in [105 mm]
Maximale Armlänge	22.1 in [562 mm]
Neigung	+ 15° / - 15°
Schwenken	180°
Displayrotation	+90° / - 90°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Baumaterial	Aluminium und Stahl
Produktlänge	17.7 in [45.0 cm]
Produktbreite	19.7 in [50.0 cm]
Produkthöhe	4.1 in [10.5 cm]
Produktgewicht	17.1 lb [7.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	18.4 in [46.8 cm]
Paketbreite	24.0 in [60.9 cm]
Pakethöhe	5.9 in [15.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.3 lb [9.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - TV Wandhalterung
	2 - Vertikale Halterungen
	1 - 6 mm Sechskantschlüssel

2 - Schrauben für die vertikale Halterung
8 - Betonverankerung
8 - Wandmontage Schrauben
4 - M4 x 12 mm Schrauben
4 - M4 x 18 mm Schrauben
4 - M5 x 12 mm Schrauben
4 - M6 x 12 mm Schrauben
4 - M6 x 18 mm Schrauben
4 - M8 x 12 mm Schrauben
4 - M8 x 18 mm Schrauben
4 - Unterlegscheiben
1 - Montageschablone
1 - Benutzerhandbuch
4 - M8 x 25 mm Schrauben

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.