

3m Aktives USB-C Kabel, USB 10Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode, Langes USB C Kabel - Thunderbolt Kompatibel

Produkt-ID: UCC-3M-10G-USB-CABLE



Verbinden Sie USB 10Gbps Quell- und Peripheriegeräte mit diesem 3 m langen aktiven USB Typ-C Kabel. Dieses Kabel ist ideal für Setups, die eine umfassende USB-C- und DP 1.4-Unterstützung erfordern, wie z. B. große UHD-Displays/Videowände und Kameras in Sitzungssälen/Konferenzräumen.

Das USB-C auf C Kabel ermöglicht universelle Kompatibilität mit USB 3.2, USB 3.0 und USB-C Geräten. Ein integrierter aktiver Chipsatz erleichtert die bidirektionale Konnektivität für eine bequeme Einrichtung und unterstützt einen Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s ohne zusätzliche Stromversorgung oder Signalverstärker.

Das Aktive USB-C Kabel unterstützt bis zu 8K 60Hz oder 4K 144Hz Video über DisplayPort 1.4 Alt Mode mit HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2 und HDCP 2.2. Es ist rückwärtskompatibel mit DP 1.3/1.2 Auflösungen, einschließlich 4K 60Hz, 1440p und 1080p.

Das lange Aktive USB-C Kabel unterstützt eine Datenbandbreite von bis zu 10 Gbps. Ein zertifizierter E-Marker-Chip sorgt für eine konsistente Stromversorgung von bis zu 60 W. Andocken und Aufladen eines USB-C Laptops wie Apple MacBook, Lenovo ThinkPad oder Microsoft Surface über eine einzige USB-C-Verbindung, die über die Länge passiver Kabel hinausgeht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Aktivieren Sie USB-C und 8K DP Alt Mode Video mit vollem Funktionsumfang für Peripheriegeräte in bis zu 3 m Entfernung
- Ideal für größere Arbeitsplätze, UHD-Bildschirme und Sitzungssäle/Konferenzräume

Merkmale

- **AKTIVES USB-C KABEL:** 3m Aktives USB-C Kabel unterstützt bidirektionale 10Gbps Daten, 8K Video und 60W Power Delivery über die Länge von passiven Kabeln hinaus; Ideal für USB-C Monitore und Geräte, Boardroom-Kameras und Verbindungen in großen Arbeitsräumen
- **USB-C ÜBER LÄNGERE ENTFERNUNGEN:** Integrierter aktiver Chipsatz hält die Signalintegrität bei Entfernungen von bis zu 3m für nahtlose Videoleistung und optimale Übertragungsraten; zertifizierter E-Marker-Chip für Power Delivery Ausgang an USB-C Geräte
- **FULL-FEATURE USB-C:** Unterstützt bis 10 Gbps, 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz DP 1.4 Alt Mode und Power Delivery 3.0; Universelle Kompatibilität mit USB-C; Abwärtskompatibel mit DP 1.2; Andocken und Aufladen von USB-C Laptops über einen Kabel
- **DAUERHAFT UND HOCHWERTIG:** Flexibler PVC-Außenmantel verbessert die Lebensdauer und schützt vor Abnutzung; Aluminium-Mylar-Abschirmung mit Steckergehäuse aus Metall für verbesserten EMI-Schutz; vernickelte Stecker für mehr als 10.000 Einsteckzyklen
- **PERFORMANCE:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz, 4K 60/120/144Hz, 1440p 240Hz mit DSC; DP 1.4 Alt Mode mit HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; 60W PD 3.0; 3m; Schwarz; 29AWG; 6,2mm AD; Kompatibel mit USB-C Laptops, mobilen Geräten und iPhone 15/15 Pro

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung PVC

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Chipset-ID		Analogix ANX7411 Analogix ANX7451
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Max. Digitalauflösungen	8K 60Hz
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Unterstützte Protokolle	USB 3.2 USB 3.1 USB 3.0 DP Alt Mode 1.4
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
	Steckverbinder B	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	USB 10Gbps ist auch als SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1 bekannt.
Strom		
	Power Delivery	60W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 114°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Feuchtigkeit	10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	29 AWG
	Gehäusotyp	ABS
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [6.2 mm]
	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Produktgewicht	6.8 oz [194.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.8 in [14.8 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	7.0 oz [198.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB-C Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.