

1 HE Universal Server Rack Schienen - TAA-konforme Server Montageschienen mit einstellbarer Tiefe - 19 Zoll Rack Mount Schienen

Produkt-ID: UNIRAILS1U



Dank dieser 1HE-Server-Rack-Schienen können Sie Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, z. B. Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19-Zoll-Server-Rack montieren, ohne wie in einem herkömmlichen Fach 1U Rack-Platz zu opfern. Die Rack-Schienen sind auch eine hervorragende Lösung für die Montage von Geräten mit beschädigten Schienen oder nicht mehr erhältlichen OEM-Geräten, z. B. Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servers, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind.

Diese Rack-Schienen verleihen Ihren Geräten, die nicht für Rack-Montage bestimmt sind, Rack-Montage-Funktion durch Einsetzen des Geräts in einen offenen Rahmen, gestützt durch drei stabile Querträger. Sie können Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, durch Montage der Schienen an Ihrem Server-Rack und Einsetzen des Geräts in das Untergestell montieren. Für Geräte, die bereits Montageöffnungen aufweisen, bieten die Schienen auch verschiedene Montagemuster zum Sichern des Geräts für zusätzliche Sicherheit.

Diese Montageschienen entsprechen der EIA-310-Norm für 19-Zoll-Rack-Montage-Geräte und sind universell kompatibel mit 19-Zoll-Server-Racks. Die Tiefe ist verstellbar für eine Vielzahl von Rack-Größen und -Konfigurationen. Zudem kann die rückseitige Kabelmanagementblende für zusätzliche Anpassung abgenommen werden.

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher ist, bestehen diese Montageschienen aus kalt gewalztem Stahl. Das strapazierfähige Design ist für eine Höchstlast von bis zu 25 kg geeignet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack

Merkmale

- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Mit diesen 1 HE universellen Rack-Schienen können Sie nicht-rackmontierbare Ausrüstung in Ihr 19" Serverrack einbauen; Sie sind auch ideal für das Montieren von eingestelltem OEM-Ausrüstung
- **INDUSTRIESTANDARDS KONFORM:** Diese Server Montageschienen entsprechen dem EIA-310 Standard für 19" Rackmontage Ausrüstung; die Tiefe der Rackmontageschienen ist ebenfalls einstellbar
- **ROBUSTE KONSTRUKTION:** Um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung sicher ist, verfügen diese Computerausrüstungsschienen über eine Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl; Das robuste Design kann bis zu 25 kg tragen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, sind diese Rack Montageschienen Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Ja

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.4 ft [0.1 m]
Produktbreite	18.9 in [48.1 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	5.8 lb [2.6 kg]
Max. Montagetiefe	41.5 in [105.4 cm]
Min. Montagetiefe	16.5 in [42 cm]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	19.8 in [50.2 cm]
Paketbreite	4.2 in [10.7 cm]
Pakethöhe	5.7 in [14.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Satz Universal Rack-Schienen
	8 - M5-Schrauben
	8 - M5-Käfigmuttern
	1 - M5-Schlüssel

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.