

19 Zoll Netzwerkschrank Schiene mit variabler Tiefe

Produkt-ID: UNIRAILS1UB



Mit diesen 1 HE-Server-Rack-Schienen können Sie Geräte wie Server oder Netzwerkgeräte montieren , die nicht mit Rack-Schienen in Ihrem 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen geliefert wurden. Die einstellbaren Server-Rack-Schienen sind ebenfalls eine großartige Lösung zur Montage von OEM-Geräten wie z. B. Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servern.

Im Einklang mit dem EIA-310-Standard für 19"-Server-Rack-Einbaugeräte und -Zubehör sind diese Montageschienen universell kompatibel mit 19"-Server-Racks. Für eine Vielzahl an Rack-Größen und Konfigurationen ist die Tiefe anpassbar

Diese Montageschienen bestehen aus einer universellen Rack-Montage-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl und garantieren so die Sicherheit Ihrer Geräte. Das langlebige Design hat eine Tragkraft von bis zu 90 kg.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell UNIRAILS1UB wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Montieren Sie Geräte für den Rackeinbau, bei denen die ursprünglichen Schienen fehlen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Sichere Montage von Geräten ohne Rackmontage in einem 19-Zoll-EIA/ECA-310-Server-Rack

Merkmale

- Passen in die meisten 19-Zoll-Server-Racks mit 4 Stützen
- Montieren Sie Geräte, die fehlen oder keine Rack-Schienen enthalten
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
- SPECS: Universal 19 inch EIA/ECA-310 complaint design | Adjustable depth: 24-36in. | Weight capacity: 200 lbs. (90 kg) | 8 x M6 cage nuts and screws included
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime 24/5 technical support on these rails and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
U-Höhe	1U
Industrienormen	EIA-310-D

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	200.5 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	24.7 in [62.8 cm]
Produktbreite	3.1 in [80.0 mm]
Produkthöhe	1.8 in [45.0 mm]

Produktgewicht	7.7 lb [3.5 kg]
Max. Montagetiefe	36.0 in [91.4 cm]
Min. Montagetiefe	24.0 in [61 cm]

Verpackungs-
informationen

Package Length	25.2 in [64.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.8 lb [4.0 kg]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	Universelle Rack-Schienen
	M6-12-Schrauben
	M6-Käfigmuttern
	M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

