

1U serverrackskenor med justerbart monteringsdjup

Produkt ID: UNIRAILS1UB



Med dessa 1U serverrackskenor kan du montera enheter, som servrar eller nätverksutrustning, som inte levererades med rackskenor, i ditt 19-tums rack med 4 stolpar. De justerbara serverrackskenorna är också en bra lösning för montering av OEM-utrustning som t.ex. Dell™, IBM®, HP® eller Apple-servrar.

Dessa monteringskenor är kompatibla med de flesta 19-tums serverrack i enlighet med EIA/ECA-310-standarden för 19-tums serverrackutrustning och tillbehör. Justerbart djup för anpassning till olika rackstorlekar och konfigurationer upp till ett max djup på 91 cm.

För att garantera att din utrustning är säker är dessa universella rackmonteringskenor konstruerade av kallvalsat stål. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 90 kg.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

UNIRAILS1UB täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor

- För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-servrar vars rackskenor inte längre finns att köpa
- Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA/ECA-310 serverrack

Funktioner

- Passar till de flesta 19-tums serverrack med 4 stolpar
- Montera utrustning som saknas eller som inte inkluderade rackskenor
- Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen
- SPECS: Universal 19 inch EIA/ECA-310 complaint design | Adjustable depth: 24-36in. | Weight capacity: 200 lbs. (90 kg) | 8 x M6 cage nuts and screws included
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime 24/5 technical support on these rails and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
U-höjd	1U
Industristandarder	EIA-310-D

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	200.5 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	24.7 in [62.8 cm]
Produktbredd	3.1 in [80.0 mm]
Produkt höjd	1.8 in [45.0 mm]
Produktvikt	7.7 lb [3.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	36.0 in [91.4 cm]



Minsta monteringsdjup 24.0 in [61 cm]

Förpackning

Package Length 25.2 in [64.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 8.8 lb [4.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Universella rackskenor

M6 x 12 skruvar

M6 korgmuttrar

M6 plastkoppbrickor

Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

