

2HE tiefenverstellbare 19 Zoll Server Rack Schienen

Produkt-ID: UNIRAILS2U



Dank dieser 2U-Server-Rack-Schienen können Sie Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, z. B. Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19-Zoll-Server-Rack montieren, ohne wie in einem herkömmlichen Fach 1U zusätzlichen Rack-Platz zu opfern. Die Rack-Schienen sind auch eine hervorragende Lösung für die Montage von Geräten mit beschädigten Schienen oder nicht mehr erhältlichen OEM-Geräten, z. B. Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servers, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind.

Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Diese Rack-Schienen verleihen Ihren Geräten, die nicht für Rack-Montage bestimmt sind, Rack-Montage-Funktion durch Einsetzen des Geräts in einen offenen Rahmen, gestützt durch drei stabile Querträger. Sie können Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, durch Montage der Schienen an Ihrem Server-Rack und Einsetzen des Geräts in das Untergestell montieren. Für Geräte, die bereits Montageöffnungen aufweisen, bieten die Schienen auch verschiedene Montagemuster zum Sichern des Geräts für zusätzliche Sicherheit.

Diese Montageschienen entsprechen der EIA-310-Norm für 19-Zoll-Rack-Montage-Geräte und sind universell kompatibel mit 19-Zoll-Server-Racks. Die Tiefe ist verstellbar für eine Vielzahl von Rack-Größen und -Konfigurationen. Zudem kann die rückseitige Kabelmanagementblende für zusätzliche Anpassung abgenommen werden.

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher ist, bestehen diese Montageschienen aus kalt gewalztem Stahl. Das strapazierfähige Design ist für eine Höchstlast von bis zu 45 kg geeignet.

Die UNIRAILS2U wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack

Merkmale

- Einfache Rack-Montage von Geräten, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind
- Anders als bei herkömmlichen Rack-Fächern können Sie Geräte montieren, ohne zusätzlichen Rack-Platz von 1U zu opfern
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
- Universelle Unterstützung für EIA-310-19-Zoll-Server-Racks
- Maximale Strapazierfähigkeit dank einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Entfernbare rückseitiges Kabelmanagement-Panel
- Höchstlast 45 kg
- Einstellbare Tiefe von 420 mm bis 1054 mm
- Mehrere Befestigungsbohrungen zum Sichern der Geräte

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Ja

Leistung		
Weight Capacity (Stationary)		100.0 lb [45.2 kg]
Physische Eigenschaften		
Farbe		Schwarz
Gehäusotyp		Stahl
Produktgewicht		8.1 lb [3.7 kg]
Max. Montagetiefe		3.5 ft [1.1 m]
Min. Montagetiefe		16.5 in [42 cm]
Verpackungsinformationen		
Package Length		4.1 in [10.5 cm]
Package Width		19.4 in [49.3 cm]
Package Height		4.3 in [10.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		8.9 lb [4.0 kg]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		Universal-Gehäuseschienensatz
		M5-Blendenschrauben
		M5-Käfigmuttern
		M5-Schraubenschlüssel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

