

2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Produkt ID: UNIRAILS2U



Med de här 1U-skenorna för rackmontering kan du montera icke-rackmonterad utrustning som stationära servrar, nätverksutrustning eller KVM-switchar i ditt 19-tums rack utan att offra 2U rackutrymme, som du annars skulle med en vanlig hylla. Rackskenorna är också en bra lösning för montering av utrustning med skadade skenor eller avvecklade OEM-utrustning som tex. Dell™, IBM®, HP® eller Apple-servrar som inte längre har tillgängliga rackskenor.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Dessa rackskenor lägger till rackmonteringsfunktionalitet till din icke rackmonterade utrustning genom att förvara din utrustning i en öppen ram som stöds av tre kraftiga korsstänger. Du kan montera din icke rackmonterade utrustning genom att montera skenorna på serverracket och placera utrustningen på underramen. För utrustning som redan har monteringshål erbjuder skenorna flera monteringsmönster för att säkra din utrustning ytterligare.

Dessa monteringskenor är universellt kompatibla med 19-tums serverrack i enlighet med EIA-310-standarden för 19-tums rackmonteringsutrustning. Justerbart djup för anpassning till olika storlekar och konfigurationer. Levereras med en borttagbar bakre kabelhanteringspanel för ytterligare anpassning.

Monteringskenorna är tillverkade av kallvalsat stål för att garantera din utrustnings säkerhet. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 45 kg.

UNIRAILS2U täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor
- För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-serverar vars rackskenor inte längre finns att köpa
- Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA-310 serverrack

Funktioner

- Lätt rackmontering av din icke rackmonterade utrustning
- Montera din utrustning utan att offra ytterligare 1U rackutrymme till skillnad från vanliga rackhyllor
- Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen
- Stöd för alla EIA-310 19-tums serverrack
- Tillverkad av kallvalsat stål för maximal hållbarhet
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Avtagbar bakre kabelhanteringspanel
- Viktkapacitet upp till 45 kg
- Justerbart djup från 420 mm - 1054 mm
- Flera monteringshålmönster för fastsättning av din utrustning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	2U
Kabelhantering	Ja

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	100.0 lb [45.2 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	16.5 in [42.0 cm]
Produktbredd	18.9 in [48.1 cm]
Produkt höjd	3.5 in [88.9 mm]
Produktvikt	8.1 lb [3.7 kg]
Maximalt monteringsdjup	3.5 ft [1.1 m]
Minsta monteringsdjup	16.5 in [42 cm]

Förpackning

Package Length	4.1 in [10.5 cm]
Package Width	19.4 in [49.3 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.9 lb [4.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Sats med universella rackskenor
	M5-panelskruvar
	M5 korgmuttrar
	M5-skiftnyckel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

