

3HE 19" tiefenverstellbare Universal Server Rack Schienen

Produkt-ID: UNIRAILS3U



Mit diesen 3U-Server-Rack-Schienen montieren Sie nicht einbaufähige Geräte, wie Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19"-Server-Rack, ohne dafür eine zusätzliche Rackeinheit einzubüßen, wie dies bei herkömmlichen Regalen der Fall wäre. Die Rack-Schienen sind zudem eine ausgezeichnete Lösung für die Befestigung von Geräten mit beschädigten Schienen oder abgekündigten OEM-Geräten, wie Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servern, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Mit diesen Rack-Schienen fügen Sie Ihrer nicht einbaufähigen Ausrüstung Einbaufähigkeit hinzu, indem Sie Ihre Geräte in einem offenen Rahmen platzieren, der von drei robusten Querschienen unterstützt wird. Befestigen Sie die Schienen an Ihrem Server-Rack und platzieren Sie Ihre Geräte auf dem Untergestell - so bauen Sie auch Ihre nicht einbaufähigen Geräte ein. Für ein zusätzliches Maß an Sicherheit verfügen die Schienen zur sicheren Montage von Geräten, die bereits mit Montagelöchern versehen sind, zudem über mehrere Montageschablonen.

Im Einklang mit dem EIA-310-Standard für 19"-Rack-Einbaugeräte sind diese Montageschienen universell kompatibel mit 19"-Server-Racks. Für eine Vielzahl an Rack-Größe und Konfigurationen ist die Tiefe anpassbar. Zudem gibt es eine Leiste für das Kabelmanagement an der Rückseite, die für zusätzliche Individualisierung entfernt werden kann.

Diese Montageschienen bestehen aus einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl und garantieren so die Sicherheit Ihrer Geräte. Das langlebige Design hat eine Tragkraft von bis zu 45 kg.

Das UNIRAILS3U wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack

Merkmale

- Einfache Rack-Montage von Geräten, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind
- Anders als bei herkömmlichen Rack-Fächern können Sie Geräte montieren, ohne zusätzlichen Rack-Platz von 1U zu opfern
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
- Universelle Unterstützung für EIA-310-19-Zoll-Server-Racks
- Maximale Strapazierfähigkeit dank einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Entfernbare rückseitiges Kabelmanagement-Panel
- Höchstlast 97kg
- Einstellbare Tiefe von 420 mm bis 1054 mm
- Mehrere Befestigungsbohrungen zum Sichern der Geräte

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Rahmentyp Stahl

U-Höhe 3U

Kabelmanagement Ja

Leistung	Weight Capacity (Stationary)	215.0 lb [97.3 kg]
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	16.5 in [42.0 cm]
	Produktbreite	18.9 in [48.1 cm]
	Produkthöhe	5.2 in [13.3 cm]
	Produktgewicht	8.3 lb [3.8 kg]
	Max. Montagetiefe	3.5 ft [1.1 m]
	Min. Montagetiefe	16.5 in [42 cm]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	19.2 in [48.7 cm]
	Package Width	4.1 in [10.5 cm]
	Package Height	5.9 in [15.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.1 lb [4.1 kg]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Universal-Gehäuseschienensatz
		M5-Blendenschrauben
		M5-Käfigmuttern
		M5-Schraubenschlüssel
<hr/>		

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

