

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg

Produkt-ID: UNISLDSHF192



Dank des verstellbaren Rack-Fachboden UNISLDSHF192 können Sie ein belüfteten, ausziehbaren Fachboden mit Kabelmanagement in fast jedes/jeden 4-Pfosten-Server-Rack oder Serverschrank montieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank der verstellbaren Montagetiefe kann dieser Fachboden ganz einfach in Serverschränke mit Montagetiefen von 702,2 mm bis 802,2 mm montiert werden. Die Schiebeschienen bieten zudem einen Sperrmechanismus, um ein zu weites Ausziehen des Fachs oder ein Zurückgleiten des Fachs in das Rack vor Abschluss der Wartung zu verhindern.

Dieser ausziehbare Fachboden bietet eine Traglast bis zu 22,7 kg, eine belüftete Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl für besseren Luftstrom und Strapazierfähigkeit im Serverraum oder in Kabelschrankinstallationen.

Für eine einfachere, saubere Kabelführung im Rack haben wir einen umkehrbaren Kabelmanagementarm mitgeliefert, der an der Rückseite des Fachs befestigt werden kann. Zudem sorgt eine verstellbare Einfassung dafür, dass die Geräte an ihrer vorgesehenen Stelle auf dem Fach verbleiben.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Stellen Sie zusätzlichen Speicherplatz für Hardware oder Geräte und Peripheriegeräte ohne Rackmontage bereit
- Installation in praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack oder -Schrank

Merkmale

- Trägt bis zu 22,7 kg
- Verstellbare Montagetiefe zwischen 702,2 mm und 802,2 mm
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Mit umkehrbarem Kabelmanagementarm
- Belüftetes Fach für besseren Luftfluss
- Schiebeshienen mit Sperren, damit das Fach nicht zu weit herausgezogen werden kann
- Stabile 2-mm-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Ja
Industrienormen	EIA RS310-D
Montageoptionen	Montage vorn (vorn und hinten)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.1 in [2 mm]
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]



Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	18.2 lb [8.2 kg]
Max. Montagetiefe	31.6 in [80.2 cm]
Min. Montagetiefe	27.6 in [70.2 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	29.5 in [75.0 cm]
Package Width	21.6 in [54.8 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	22.3 lb [10.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Fachbaugruppe
	Haken- und Schiebebaugruppe (links/rechts)
	Hakenhalterung (links/rechts)
	Kabelmanagementbaugruppe
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

