

Étagère Coulissante Ventilée 2U pour Rack Serveur avec Bras de Gestion des Câbles - Profondeur de Montage Réglable de 70,3 à 80,2cm - 22,6kg - Étagère pour Plateau de Serveur 19" pour Rack d'Équipement - Profondeur 61cm

N° de produit: UNISLDSHF192



L'étagère de rack coulissante réglable UNISLDSHF192 permet d'ajouter une étagère coulissante ventilée avec gestion des câbles dans presque tous les racks de serveur à quatre montants et presque toutes les armoires. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Grâce à sa profondeur de montage réglable, elle s'installe facilement dans des armoires de serveur d'une profondeur de montage allant de 702,2 mm à 802,2 mm. Les rails de guidage comportent également un mécanisme de verrouillage qui empêche l'étagère de coulisser trop loin ou de se refermer dans le rack avant la fin de l'entretien.

D'une charge maximale de 22,7 kg, cette robuste étagère coulissante de rack est faite d'acier laminé à froid et est ventilée pour mieux laisser circuler l'air et durer plus longtemps dans votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage.

Pour faciliter le passage des câbles dans le rack, nous avons ajouté un bras réversible de gestion des câbles qui peut se fixer au dos de l'étagère, ainsi qu'un cadre réglable permettant de placer l'équipement où vous le souhaitez sur l'étagère.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Espace de rangement supplémentaire pour matériel ou équipement et périphériques hors rack
- S'installe dans presque tous les racks à quatre montants et presque toutes les armoires

Spécifications techniques

- Supporte jusqu'à 22,7 kg
- Profondeur de montage réglable de 702,2 mm à 802,2 mm
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Inclut un bras réversible de gestion des câbles
- Étagère ventilée laissant mieux circuler l'air
- Rails de guidage avec verrous pour empêcher l'étagère de coulisser trop loin
- Construction robuste en acier laminé à froid de 2 mm

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Oui
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Montage en façade (avant et arrière)

Performance

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Épaisseur du boîtier	0.1 in [2 mm]
Longueur du produit	24.0 in [61.0 cm]
Largeur du produit	16.5 in [42.0 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.9 cm]
Poids du produit	18.2 lb [8.2 kg]
Profondeur de montage maximal	31.6 in [80.2 cm]
Profondeur de montage minimale	27.6 in [70.2 cm]

Informations d'emballage

Package Length	29.5 in [75.0 cm]
Package Width	21.6 in [54.8 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Poids brut	22.3 lb [10.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ensemble pour étagère
	2 - Contour d'oreille et glissière (gauche / droite)
	2 - Support de contour d'oreille (gauche / droite)
	1 - Ensemble de gestion des câbles
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

