

Ripiano Ventilato 2U per Server Rack con braccio per gestione cavi - Profondità d'installazione regolabile da 70 cm a 80 cm - Portata fino a 23kg - Mansola Armadio Rack 19" per apparecchiature di rete.

ID prodotto: UNISLDSHF192



Il ripiano per rack scorrevole e regolabile UNISLDSHF192 consente di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure e gestione dei cavi praticamente a qualsiasi server rack a 4 staffe o armadio.

Il design con profondità di montaggio regolabile permette di installare il ripiano facilmente negli armadi server con profondità di montaggio da 702,2 mm a 802,2 mm. Le guide scorrevoli dispongono inoltre di un meccanismo di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita o il rientro del ripiano prima che la manutenzione sia stata completata.

Con una capacità di carico massima di 22,7 kg, questo ripiano scorrevole per rack presenta una struttura in acciaio pressato a freddo con fessure per un maggiore flusso dell'aria e durata in sala server o nelle applicazioni di cablaggio strutturato.

Per un'agevole posa dei cavi nel rack, abbiamo incluso un braccetto reversibile per la gestione dei cavi, che può essere fissato sul retro del ripiano, e una cornice regolabile per posizionare le attrezzature nel punto desiderato del ripiano.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Fornisce più spazio per le apparecchiature hardware o non montabili in rack e per le periferiche
- Si installa praticamente in qualsiasi rack a 4 staffe o armadio standard

Caratteristiche

- **MONTAGGIO UNIVERSALE:** Aggiungete un ripiano scorrevole ad un armadio rack a 4 montanti per facilitare l'accesso alle apparecchiature - Questo vassoio per il montaggio su rack 19 pollici è dotato di una funzione di blocco che impedisce al ripiano di cadere
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** costruito in acciaio laminato a freddo, il robusto ripiano estraibile per rack server di livello professionale garantisce una lunga durata e supporta un peso totale di 22,7 kg
- **GESTIONE DEI CAVI:** Questo ripiano scorrevole per armadi rack include una canalina di gestione dei cavi integrata ed è ventilato per garantire un flusso d'aria adeguato - Ideale per aggiungere ulteriore spazio di stoccaggio per gli accessori IT/AV
- **DESIGN COMPATTO:** lo scaffale rack per server 2U è caratterizzato da un fattore di forma compatto, che lo rende ideale per apparecchiature, strumenti e periferiche non montabili su rack a casa, in studio o in ufficio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo scaffale rack regolabile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Gestione cavi	Sì
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Spessore enclosure	0.1 in [2 mm]
Lunghezza prodotto	24.4 in [62.0 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Peso prodotto	19.4 lb [8.8 kg]
Profondità di montaggio massima	31.6 in [80.2 cm]
Profondità di montaggio minima	27.6 in [70.2 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	30.9 in [78.5 cm]
Package Width	22.4 in [57.0 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	23.8 lb [10.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Kit per scaffali
	2 - Sliding Rail Assembly
	3 - Locking Bracket
	1 - Rear Stop
	1 - Kit di gestione cavi
	1 - Cable Management Locking Bracket
	2 - M5 x 8mm Screws
	2 - Dadi ingabbiati M5

2 - M4 x 8mm Screws

1 - Quick-Start Guide

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.