

サーバーラック棚板 / 2U / スライド式
放熱用スリット付 / 耐荷重22.7kg / 奥行き620mm / 取付奥行き704~802mm / 19インチラック対応 / ケーブル管理機構 / キャビネットシエルフ

製品ID: UNISLDSHF192



4ポストラック / キャビネット用スライド式サーバーラック棚板。奥行き調節が可能で、放熱用スリットとケーブル管理機構が付いています。

取り付け奥行きは702.2mm~802.2mmに調節でき、棚板をサーバーキャビネットに簡単に取り付けることができます。また、スライド式レールはロック構造になっており、棚板が前にスライドし過ぎたり、保守作業中にスライドが引っ込むのを防ぎます。

最大耐荷重22.7

kgのこのスライド式サーバーラック棚板は、放熱用スリットがついた冷間圧延スチール構造で、サーバールームや配線室で高い通気性と耐久性を提供します。

ラック内ですっきりとした配線を簡単に行えるよう、棚板の背面から取り付けられるリバーシブルのケーブル管理機構用アームが付いています。また、調節可能なベゼルが付いているので、機器を棚板上の希望位置に固定できます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ラックマウント型ではない周辺機器やハードウェアを収納
- ・標準4ポストラック / キャビネットに設置

製品の特長

19インチラック対応: 4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置

にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止

・ 耐久性の高いデザイン: 冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。
耐荷重: 22.7kg

・ ケーブル管理: ケーブルマネジメントを搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。IT / AV用アクセサリ収納用スペースの追加に理想的

・ すっきりしたデザイン: コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的

・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	2 U
ケーブル管理	あり
業界標準	EIA RS310-D
取り付けオプション	フロントマウント(正面および背面)

性能

Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.0 lb]

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
エンクロージャ厚さ	2 mm [0.1 in]
製品縦	62.0 cm [24.4 in]
製品横	48.3 cm [19.0 in]
製品高さ	8.5 cm [3.3 in]
製品重量	8.8 kg [19.4 lb]
最大取り付け深さ	80.2 cm [31.6 in]
最小取り付け深さ	70.2 cm [27.6 in]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	78.5 cm [30.9 in]
パッケージ横	57.0 cm [22.4 in]

パッケージ高さ	19.0 cm [7.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	10.8 kg [23.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - シェルフ
	2 - Sliding Rail Assembly
	3 - Locking Bracket
	1 - Rear Stop
	1 - ケーブルマネージャー
	1 - Cable Management Locking Bracket
	2 - M5 x 8mm Screws
	2 - M5ナット
	2 - M4 x 8mm Screws
	1 - Quick-Start Guide

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。