

2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg

Productcode: UNISLDSHF192



Met het UNISLDSHF192 kunt u een ventilerende uitschuifbaar lade met kabelbeheer toevoegen aan bijna elk serverrack of -kast met 4 stijlen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dankzij de verstelbare inbouwdiepte kan het rack gemakkelijk worden geïnstalleerd in serverkasten met een montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm. Verder zijn de schuifrails voorzien van een vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het scherp te ver eruit schuift of in het rack terugschuift voordat het onderhoud is voltooid.

Dit uitschuifbaar rack met een draagvermogen van 22,7 kg heeft een ventilerende constructie van koudgewalst staal voor een grotere luchtstroom en duurzaamheid in uw serverruimte of bedrade kastinstallaties.

Om kabels gemakkelijk door uw rack te leiden, wordt een omkeerbare kabelbeheer-arm meegeleverd die aan de achterkant van het rack kan worden bevestigd, plus een instelbaar frame om uw apparatuur op de juiste plaats op het rack te houden.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zorg voor extra opslagruimte voor hardware of niet in een rack gemonteerde apparatuur of

randapparaten

- Installeerbaar in bijna elke standaard rack of kast met 4 stijlen

Eigenschappen

- Max. draagvermogen 22,7 kg
- Instelbare montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
- Inclusief omkeerbare kabelbeheer-arm
- Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
- Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te ver naar buiten schuift
- Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Ja
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.1 in [2 mm]
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	18.2 lb [8.2 kg]
Maximale montagediepte	31.6 in [80.2 cm]
Minimale montagediepte	27.6 in [70.2 cm]

Verpakkingsinformatie

Package Length	29.5 in [75.0 cm]
Package Width	21.6 in [54.8 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.3 lb [10.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Schappen
	Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)
	Oorhaaksteun (links/rechts)
	Kabelbeheer
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

