

2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg

Produkt-ID: UNISLDSHF19



Das belüftete, tiefenverstellbare 19-Zoll-Rack Server Gehäuse-Einschub-Bord UNISLDSHF19 ermöglicht ein einfaches Installieren der für Rackmontage ungeeigneten Geräte in einen Serverschrank oder ein offenes Servergehäuse. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das Einschub-Bord ist für ein Gewicht von bis zu 22,7 kg geeignet. Es besteht aus einem belüfteten, aus kalt gewalztem Stahl gefertigtem Bord auf zwei verriegelbaren, einstellbaren Schienen. So kann das Bord in Schränke oder Gehäuse mit Montagetiefen von 510 mm bis 744 mm installiert werden. Die Verriegelung sichert das Bord, wenn es zu 3/4 herausgezogen ist. So kann das Bord nicht versehentlich aus dem Gehäuse fallen oder zurückgleiten, bevor die Wartung abgeschlossen ist.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke
- Einschub-Rackmount-Option für zur Rackmontage ungeeignete Geräte

Merkmale

- Gefertigt aus 1,5 mm dickem kalt gewalztem Stahl

- Stark belüftet zur Reduzierung der Luftströmungsimpedanz
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Geeignet für Geräte bis zu 22,7 kg
- Entspricht den Normen EIA RS-310-C
- Schienen mit Verriegelungsmechanismus verhindert Herausgleiten des gesamten Bords
- Mit Montageschrauben und -muttern

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA RS310-C

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	50.1 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktbreite	17.8 in [45.2 cm]
Produkthöhe	1.8 in [45.0 mm]
Produktgewicht	14.1 lb [6.4 kg]
Max. Montagetiefe	29.3 in [74.4 cm]
Min. Montagetiefe	20.1 in [51.0 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	26.8 in [68.0 cm]
Package Width	20.7 in [52.7 cm]
Package Height	5.4 in [13.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	18.5 lb [8.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Einschub-Bord
	M6-Schrauben
	M6-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

