2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 90,7 kg

Produkt-ID: UNISLDSHF19H

Dank des verstellbaren Rack-Fachbodens UNISLDSHF19H können Sie ein belüfteten, ausziehbaren Fachboden mit Kabelmanagement in fast jedes/jeden 4-Pfosten-Server-Rack oder Serverschrank montieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank der verstellbaren Montagetiefe kann der Fachboden ganz einfach in Serverschränke mit Montagetiefen von 746,5 mm bis 807 mm montiert werden. Die Schiebeschienen bieten zudem einen Sperrmechanismus, um ein zu weites Ausziehen des Fachbodens oder ein Zurückgleiten des Fachbodens in das Rack vor Abschluss der Wartung zu verhindern.

Dieser ausziehbare Fachboden bietet eine Traglast bis zu 90,7 kg, eine belüftete Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl für besseren Luftstrom und Strapazierfähigkeit im Serverraum oder in Kabelschrankinstallationen.

Für eine einfachere, saubere Kabelführung im Rack haben wir einen umkehrbaren Kabelmanagementarm mitgeliefert, der an der Rückseite des Fachs befestigt werden kann. Zudem sorgt eine verstellbare Einfassung dafür, dass die Geräte an ihrer vorgesehenen Stelle auf dem Fach verbleiben.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Stellen Sie zusätzlichen Speicherplatz für Hardware oder Geräte und Peripheriegeräte ohne Rackmontage bereit

• Installation in praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack oder -Schrank

Merkmale

• Trägt bis zu 90,7 kg

• Verstellbare Montagetiefe zwischen 746,5 mm und 807 mm

• TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

• Mit umkehrbarem Kabelmanagementarm

• Belüfteter Fachboden für besseren Luftstrom

• Schiebeschienen mit Sperren, damit das Fach nicht zu weit herausgezogen werden kann

• Stabile 2-mm-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	U-Höhe	2U
	Kabelmanagement	Ja
	Industrienormen	EIA RS310-D
	Montageoptionen	Montage vorn (vorn und hinten)
Leistung		
	Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl

	Gehäusestärke	0.1 in [2 mm]
	Produktlänge	0.0 in [0.0 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
	Produktgewicht	20.9 lb [9.5 kg]
	Max. Montagetiefe	31.8 in [80.7 cm]
	Min. Montagetiefe	29.4 in [74.6 cm]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	31.5 in [80.1 cm]
	Paketbreite	21.2 in [53.9 cm]
	Pakethöhe	4.5 in [11.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	24.9 lb [11.3 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Fachbaugruppe
		2 - Haken- und Schiebebaugruppe (links/rechts)
		2 - Hakenhalterung (links/rechts)
		1 - Kabelmananagementbaugruppe
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.