

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondità Regolabile per Rack o Armadi -56.7 Kg

ID prodotto: UNISLDSHF19M



Il ripiano per rack scorrevole e regolabile UNISLDSHF19M consente di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure e gestione dei cavi praticamente a qualsiasi server rack a 4 staffe o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il design con profondità di montaggio regolabile permette di installare il ripiano facilmente negli armadi server con profondità di montaggio da 702,2 mm a 802,2 mm. Le guide scorrevoli dispongono inoltre di un meccanismo di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita o il rientro del ripiano prima che la manutenzione sia stata completata.

Con una capacità di carico massima di 56,7 kg, questo ripiano scorrevole per rack presenta una struttura in acciaio pressato a freddo con fessure per un maggiore flusso dell'aria e durata in sala server o nelle applicazioni di cablaggio strutturato.

Per un'agevole posa dei cavi nel rack, abbiamo incluso un braccetto reversibile per la gestione dei cavi, che può essere fissato sul retro del ripiano, e una cornice regolabile per posizionare le attrezzature nel punto desiderato del ripiano.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce più spazio per le apparecchiature hardware o non montabili in rack e per le periferiche

- Si installa praticamente in qualsiasi rack a 4 staffe o armadio standard

Caratteristiche

- Supporta fino a 56,7 kg
- Profondità di montaggio regolabile da 702,2 mm a 802,2 mm
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Braccetto reversibile per la gestione dei cavi incluso
- Ripiano con fessure per un maggiore flusso d'aria
- Guide scorrevoli con meccanismi di bloccaggio per prevenire l'eccessiva fuoriuscita del ripiano
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo da 2 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Gestione cavi	Sì
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	125.3 lb [56.7 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.1 in [2 mm]
Lunghezza prodotto	24.0 in [61.0 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]



Altezza prodotto	3.5 in [88.9 mm]
Peso prodotto	18.0 lb [8.2 kg]
Profondità di montaggio massima	31.6 in [80.2 cm]
Profondità di montaggio minima	27.6 in [70.2 cm]

Informazioni confezione

Package Length	29.1 in [74.0 cm]
Package Width	21.7 in [55.1 cm]
Package Height	4.4 in [11.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	22.2 lb [10.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Kit per scaffali
	Kit gancio di attacco e ripiano scorrevole (sinistra/destra)
	Staffa per gancio di attacco (sinistra/destra)
	Kit di gestione cavi
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

