

Cable Antirrobo Universal de Portátil de 2m - Candado de Seguridad para Portátil - Serializado - con Clave de Combinación - Compatible con Noble Wedge®/Nano/K-Slot - TAA

ID del Producto: UNIVCS-LAPTOP-LOCK



El candado universal para portátiles es una solución versátil compatible con Noble Wedge®, K-Slot (barra en T) o Nano, que proporciona flexibilidad y comodidad.

Seguridad Adaptable

Un exclusivo mecanismo de punta de cerradura sobre la marcha permite adaptar rápidamente la punta de la cerradura a diferentes ranuras de seguridad. Basta con girar el dial de selección de la cerradura para cambiar la forma de la punta de la cerradura y adaptarla a la ranura de seguridad, todo ello sin necesidad de llevar diferentes puntas de cerradura ni de utilizar herramientas especiales. El cable de seguridad de acero resistente a los cortes tiene una longitud de 2m y un grosor de 4,4mm, lo que le proporciona alcance y durabilidad.

Cerradura de Combinación Serializada

La cerradura viene con su propio código de combinación preestablecido para agilizar la gestión de la seguridad para los administradores Informáticos. La cerradura puede soportar una fuerza de tracción de 91,6kg para la ranura K, 74,6kg para la Nano y 50kg para la Noble Wedge®, lo que garantiza que su ordenador u otros dispositivos permanezcan a salvo de robos.

Nota: Los valores de fuerza de tracción mencionados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.

Ampliamente Compatibles

Este versátil candado de seguridad no se limita únicamente a los ordenadores portátiles o notebooks. Utilice este candado para asegurar otros dispositivos como docking stations, monitores, impresoras, ordenadores SFF, proyectores, oscilloscopios u otros equipos de oficina y laboratorio, ampliando así su

utilidad. El candado está preparado para el futuro, ya que funciona con ordenadores anteriores y más recientes de varias marcas, incluyendo HP, Dell, Microsoft, etc. Se proporcionan espaciadores de diferentes grosores para garantizar un mejor ajuste a su dispositivo.

Diseño de Cerradura de Movimiento Completo

El diámetro del cabezal de bloqueo es de 14mm y presenta un diseño de rótula que permite una rotación de 360° y un giro de 90° del cabezal de bloqueo. Esta flexibilidad reduce el enrollamiento y minimiza la tensión en la ranura del portátil, mejorando la durabilidad y la facilidad de uso.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **BLOQUEO UNIVERSAL 3 EN 1:** Compatible con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) y Nano con una punta de bloqueo ajustable - Cable de acero al carbono resistente a los cortes de 4.4mm de grosor - El bloqueo puede soportar una fuerza de tracción de hasta 91,6kg
- **CERRADURA COMBINADA SERIALIZADA DE CUATRO DÍGITOS:** Combinación preestablecida única e inalterable vinculada al número de serie, lo que permite una gestión más sencilla de los activos - La recuperación de la combinación está disponible bajo solicitud
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con HP, Dell, Microsoft y otros - El bloqueo no es específico de una marca para una compatibilidad a prueba de futuro con las ranuras de seguridad estándar del sector - Asegure los equipos de oficina y laboratorio
- **DISEÑO INTELIGENTE:** La articulación esférica permite una rotación de 360° y el pivote de 90° de la articulación del codo ayudan a reducir el enrollamiento - Incluye separadores protectores para evitar daños en la laptop - Cable de acero al carbono
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La correa de gancho y bucle mantiene organizado el candado - Se puede accesorizar con los anclajes LTANCHOR, KSLTAD y LTANCHORL (se venden por separado) para salvaguardar los equipos que carezcan de ranura de seguridad

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Rendimiento

Antirrobo Sí

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Temperatura de
Almacenamiento -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Humedad HR de 0 a 95%

Características
Físicas

Color Silver & Black

Material de Fabricación Acero y Plástico

Longitud del Producto 6.7 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.6 cm]

Peso del Producto 5.2 oz [146.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja 5.6 in [14.1 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 5.4 oz [152.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Candados de Seguridad para Portátil

1 - Tiras de Gancho y Bucle

3 - Espaciadores Amortiguadores

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

