USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter mit USB-A Port - 1Gbit/s NIC USB 3.0/USB 3.1 Typ-C Netzwerkadapter - USB-C/TB3 Kompatibler 1GbE NIC - Windows, MacOS, Chromebook - Weiß

Produkt-ID: US1GC301AUW

Mit diesem USB-C-Ethernet-Adapter können Sie über den USB-C™ oder Thunderbolt™-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs eine Verbindung zu einem Gigabit-Netzwerk herstellen und Konnektivität für ein zusätzliches USB-Peripheriegerät (Type-A) hinzufügen. Der Adapter ist ein ideales Zubehör für Ihr MacBook, Chromebook oder Windows-Notebook mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss.

Der USB-C-Netzwerkadapter unterstützt die volle Gigabit-Bandbreite durch die Nutzung der Leistung von USB 3.1 Gen 1. Sie können über das Netzwerk mit Gigabit-Geschwindigkeiten auf sehr große Dateien zugreifen.

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Stecken Sie den Adapter einfach in den USB Type-C™ Port an Ihrem Laptop und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapterchipsatz bietet native Treiberunterstützung in Chrome OS™, Windows® und macOS.

Der USB-C Anschluss ist kleiner und anwendungsfreundlicher als vorherige USB-Anschlüsse. Den umkehrbaren Stecker können Sie problemlos mit jeder beliebigen Seite nach oben an Ihre Geräte anschließen, ohne dabei den Anschluss zu beschädigen.

Der USB-C-Netzwerkadapter verfügt über ein kompaktes Design und Sie können Ihn wie Ihren Laptop überall mitnehmen. Er eignet sich ideal für ultraportable Geräte mit einem USB-C-Anschluss, wie z. B. MacBook und Chromebook Pixel?. Der Netzwerkadapter wird über den Bus betrieben, sodass Sie ihn auch unterwegs problemlos anschließen können.

Einige Computer mit USB Type-C bieten nur einen Anschluss für externe Verbindungen. Dieser Ethernet-Adapter bietet einen integrierten USB Type-A-Anschluss, sodass Sie weitere Peripheriegeräte wie z. B. eine USB-Maus anschließen können.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu

verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Mac Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS 12 oder Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1 Gigabit Ethernet-Fähigkeiten hinzu

• Wandeln Sie Ihren USB-C-Anschluss in einen Gigabit LAN RJ45-Anschluss

• Fügen Sie zusammen mit dem Netzwerkadapter ein zusätzliches USB-Peripheriegerät hinzu

Merkmale

• SICHERE KABELVERBINDUNG: Der tragbare USB-C auf Ethernet Adapter ermöglicht die Verbindung mit einem GbE Netzwerk von einem USB-C/Thunderbolt 3 Laptop inkl. MacBook/MacBook Pro, Surface/Surface Book, & Chromebook

• EXTRA USB ANSCHLÜSSE: USB-C auf Ethernet und USB Adapter fügt einen RJ45 Ethernet Port für kabelgebundenen LAN Zugang und einen zusätzlichen USB Typ-A Port zum Anschluss eines weiteren Peripheriegerätes hinzu

• TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: USB-C oder TB3 | 1x RJ45 | 1 x USB Typ-A Buchse | 1 Gbit/s Datengeschwindigkeit | 1000 / 100 / 10 Mbit/s Auto-Negotiation | Realtek RTL8153 | 9K Jumbo Frame

| VLAN | WoL | Kompaktes Design | USB Busbetrieben

• TREIBERLOSES PLUG-AND-PLAY: Schnelle Einrichtung und Kompatibilität mit Windows XP/7/8.1/10/11, Windows Server 2016, Linux LTS Kernel 3.14+, MacOS 10.11 bis 12.0, Chrome OS

• DIE WAHL DES IT-PROFIS: Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist dieser Netzwerk Adapter für 2 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)

• CONNECTIVITY TOOLS: Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

---

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1
USB-Passthrough	Ja
Industrienormen	IEEE 802.3i (10BASE-T)
	IEEE 802.3u (100BASE-T)
	IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
	IEEE 802.1q (VLAN-Tagging)
Chipset-ID	Realtek RTL8153, VLI VL817

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Ja

Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	Externe Ports	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - RJ-45
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		macOS 10.11 bis 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 VLAN Tagging wird unter macOS derzeit nicht unterstützt
		Linux Kernel 2.6.25 und höher - Nur LTS Versionen
		Chrome OS
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Grün: 10/100 Verbindung/Aktivität
		1 - Amber: Gigabit Link/Activity
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Weiß
	Form Factor	Befestigtes Kabel

	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	8.0 in [20.3 cm]
	Produktlänge	10.8 in [27.5 cm]
	Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
	Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Produktgewicht	1.3 oz [38.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
	Pakethöhe	1.1 in [2.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.3 oz [94.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-GbE-Netzwerkadapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.