

有線LANアダプター／USB Type-C - RJ45／USB  
3.0・3.1／ギガビットイーサネット／USB-Aポート付き／Thunderbolt 3 互換

製品ID: US1GC301AUW



USB-Aポート付きUSB-Cイーサネットアダプタ。ノート／デスクトップ型パソコンのUSB-C™またはThunderbolt™ 3ポートからギガビットイーサネットに接続できるアダプタです。USB (Type-A) 周辺機器を接続できるポートも備え、接続機能を拡張します。USB-Cポート搭載のMacBook、Chromebook、Windows®ノートパソコンで便利なアクセサリです。

このUSB-Cネットワークアダプタは、USB 3.1 Gen 1の性能を活かし、ギガビット帯域に完全対応します。ネットワークを介し、非常に大きなファイルにギガビット速度でアクセスが可能になります。

アダプタに搭載のチップセットはChrome OS™、Windows®, macOSでネイティブドライバに対応しています。USB Type-C™ポートに挿すだけでネットワークに接続でき、導入が簡単です。

USB-Cコネクタは、これまでのUSB端子よりも小型で使いやすくなっています。リバーシブルなのでどちらを上にしてもデバイスに接続でき、向きを間違えてポートを傷つける心配がありません。

コンパクトな設計のUSB-Cネットワークアダプタは、ノートパソコンと同様に携帯しやすく、MacBookやChromebook Pixel™などUSB-Cポート搭載のポータブル端末のアクセサリとして最適です。バスパワーで動作し、外出中でも簡単に接続できます。

一部のUSB Type-C搭載コンピュータでは、外付けデバイス用としてポートが1口しかついていません。このイーサネットアダプタにはUSB Type-Aポート1口もついており、USBマウスなどの周辺機器を同時に使うことができます。

パフォーマンスとセキュリティを向上させるために開発されたStarTech.com接続ツール(Connectivity Tools)は、幅広いIT接続アクセサリに対応する優れたソフトウェアスイートです。このソフトウェアには以下のものが含まれます。

MACアドレス パススルー ユーティリティ: ネットワークのセキュリティを向上

Wi-Fi自動切替ユーティリティ: 有線LANでより高速なネットワークに素早くアクセス

詳細とStarTech.com 接続ツールのダウンロードは、こちらをご覧ください: [www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools](http://www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools)

注意: StarTech.com

接続ツールは、英語でのみご利用可能です。当ソフトウェアの使用許諾契約とユーザーインターフェイスは英語で提供されます。

認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 または Dell Latitude 12 7000 シリーズ 2-in-1 にギガビットイーサネット機能を追加
- ・ USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます
- ・ ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します

## 製品の特長

- ・ セキュアな有線接続：ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続
- ・ USB 3.0/3.1ポートの追加：USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設
- ・ 技術仕様：USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー
- ・ プラグアンドプレイ：ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 – 10.15、Chrome OS
- ・ ITプロに選ばれ続ける対応：メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
- ・ 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS)：性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

## ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	1
インターフェース	RJ45 (ギガビットイーサネット)
バス型	USB 3.2 Gen 1
USBパス・スルー	あり
業界標準	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-T)

		IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.1q(VLANタギング)
	チップセットID	Realtek RTL8153, VLI VL817
<hr/>		
性能		
	Wake On Lan	あり
	最大データ転送速度	5 Gbps(USB 3.1 Gen 1)
	互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
	オートMDIX	あり
	フルデュプレックスサポート	あり
	Jumbo Frame Support	最大9K
	Promiscuous Mode	あり
<hr/>		
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
	外部ポート	1 – USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 – RJ-45
<hr/>		
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11/11 ARM Windows Server® 2003/2008 R2/2012 macOS 10.11 – 10.14/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません Linux Kernel 2.6.25以降 – LTSバージョンのみ Chrome OS
<hr/>		
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – グリーン:10/100 リンク/動作中 1 – アンバー(黄橙色):ギガビットリンク/動作中
<hr/>		
電源		
	電源	USB電源
	入力電圧	5 VDC
	出力電圧	5 VDC
<hr/>		
環境条件		
	動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)

保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
湿度	5% ~ 80% RH

---

物理的特徴

色	ホワイト
Form Factor	本体一体型ケーブル
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	20.3 cm [8.0 in]
製品縦	27.5 cm [10.8 in]
製品横	3.5 cm [1.4 in]
製品高さ	1.7 cm [0.7 in]
製品重量	38.0 g [1.3 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ横	14.3 cm [5.6 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	88.0 g [3.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-C - GbEネットワークアダプタ
---------	---------------------------

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。