

USB有線LANアダプター／USB-C接続／USB 3.2 Gen1／10/100/1000Mbps／Thunderbolt 3互換／各種OS／シルバー／ギガビットイーサネット／ノートパソコン用 Type-C RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

製品ID: US1GC30A



ノートパソコンのUSB-C™ポートを介してギガビットネットワークに簡単に接続できるGbEネットワークアダプタ。堅牢なネットワーク接続に対応し、ドライバが不要です。シルバーのデザインは、MacBook、Chromebook™などのノートパソコンと相性抜群です。

コンパクトなUSBネットワークアダプタは、ホストUSBポートから直接電源を取るため、電源アダプタを持ち歩く必要がなく、携帯性にも優れています。高品質アルミニウムを使用したシルバー仕上げのアダプタは、MacBook、Chromebook™などのノートパソコンのアクセサリとして最適なデザインになっています。

このアダプタのチップセットは、Chrome OS™、Mac OS 10.10、Windows® 8.1.でのネイティブドライバに対応しており、ドライバの別途インストールが不要です。アダプタをノートパソコンの USB-C ポートに差し込むだけでネットワークに接続することができます。

このアダプタは、USB 3.0(別名USB 3.1 Gen1、5Gbps対応)の性能を活用し、ギガビットの帯域幅に完全対応しています。サイズの大きなファイルでも、ネットワークを介しギガビット速度でアクセスすることができます。

USB

Type-Cコネクタは、前世代のUSBコネクタよりも小さく使いやすくなっています。プラグがリバーシブルになっているため、どちら側を上にしてもデバイスに差し込むことができます。向きを間違えたり、ポートを傷つける心配がありません。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加
- ・ MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン
- ・ コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します
- ・ ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適

製品の特長

- ・ USB-Cネットワークアダプター:
ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的
- ・ フル機能: Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター
- ・ 対応OS: プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS
- ・ 優れた汎用性: 軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
- ・ 仕様: USB 3.2 Gen 1 Type-C(5Gbps)／USB 3.0/2.0互換／1x RJ45／一体型ケーブル／10/100/1000 Mbps／Realtek RTL8153チップセット／9Kジャンボフレーム／VLANタギング／Wake on LAN (WoL)／色: シルバー

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	1
インターフェース	RJ45 (ギガビットイーサネット)
バス型	USB 3.2 Gen 1
業界標準	IEEE 802.3、802.3u、802.3ab
チップセットID	Realtek - RTL8153

性能

Wake On Lan	あり
最大データ転送速度	5 Gbps

	最大ケーブル長	1.5 cm [0.6 in]
	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
	互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
	オートMDIX	あり
	フルデュプレックスサポート	あり
	Jumbo Frame Support	最大9K
コネクタ	コネクタタイプ	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
	外部ポート	1 – RJ-45
ソフトウェア	OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11/11 ARM Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022 macOS 10.7 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません Linux Kernel 2.6.25以降 – LTSバージョンのみ Chrome OS®
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB Type-Cポート
	注意	ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
電源	電源	USB電源
	入力電圧	5 VDC
	出力電圧	5 VDC
環境条件	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-55° C to 125° C (-67° F to 257° F)
	湿度	20% ~ 90% RH
物理的特徴	色	シルバー
	Form Factor	本体一体型ケーブル
	製品縦	6.5 cm [2.6 in]

製品横	2.4 cm [0.9 in]
製品高さ	1.7 cm [0.7 in]
製品重量	34.0 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.4 cm [4.9 in]
パッケージ横	17.6 cm [6.9 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	26.0 g [0.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-C - GbEネットワークアダプタ
---------	---------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。