

## USB Type-A 有線LANアダプタ USB 3.0準拠 5GBASE-T対応

製品ID: US5GA30



### USB 3.0 Type-A

ギガビットネットワークアダプタ。USB-Aポートを使用して有線イーサネットにアクセスし、ノートパソコンに5Gネットワーク接続機能を追加します。

### USB

3.0の性能を活か5Gの帯域に対応するネットワークアダプタは、オフィスでも家庭でも便利に使える製品です。5Gネットワークでは、非常に大きなファイルに素早くアクセスでき、貴重な時間を無駄にしません。

### Aquantia

AQC111Uチップセットを搭載し、Linuxでネイティブドライバがサポートされています。ドライバがないWindowsオペレーティングシステムの場合は、アダプタから自動的にソフトウェアのダウンロードが行われます。インターネットへのアクセスが無い場合でも迅速にインストールが完了します。USBポートに差し込むだけですぐにネットワーク接続が可能になるアダプタです。

コンパクトなギガビットネットワークアダプタは、デスクトップ用としても、ノートパソコンのアクセサリとしても便利に使えます。ホストUSBポートから直接電源を取るため、電源アダプタの携帯は不要です。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

## 製品の特長

- ・ USB 3.0で5Gネットワークに対応するUSB Type-A - RJ45アダプタ
- ・ 2.5GBASE-Tネットワークに接続する場合は2.5Gで接続
- ・ 仕様: USB 3.0/3.1 Type-A/1x RJ45/5 Gbps マルチギガビット/4 スピード100Mbps/1G/2.5G/5G 自動検出/Marvell AQC111U/NBASE-T/5GBASE-T/16K ジャンボフレーム/WoL/VLAN/USBパワー

最大帯域を検出: USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6Aや光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで5Gb/sおよび2.5 Gb/sの速度を実現。4速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供

- ・ 互換性: 各種OSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux LTSカーネル 4.19+

---

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	1
インターフェース	RJ45(ギガビットイーサネット)
バス型	USB 3.2 Gen 1
業界標準	IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLANタギング IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T IEEE802.1p QoS
チップセットID	Aquantia - AQC111U

---

### 性能

Wake On Lan	あり
ファイバタイプ	銅
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
互換性のあるネットワーク	100 Mbps、1/2.5/5 Gbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり
Jumbo Frame Support	最大16k
Promiscuous Mode	あり

---

コネクタ

コネクタA	1 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン]
	1 – RJ-45

ソフトウェア

OS互換性	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Linuxカーネル 4.4 – 4.19 (LTSバージョンのみ)
-------	--

インジケータ

LEDインジケータ	1 – グリーン／アンバー (黄橙色) : リンク速度 1 – グリーンLED : リンク／動作中
-----------	--

電源

電源	USB電源
入力電圧	5 VDC
出力電圧	5 VDC

環境条件

動作温度	0 °C to 70°C
保存温度	-10 °C to ~ 80°C
湿度	5% – 90 % RH (結露なし)

物理的特徴

色	ブラック
Form Factor	ドングル
製品縦	28.5 cm [11.2 in]
製品横	3.9 cm [1.5 in]
製品高さ	2.4 cm [0.9 in]
製品重量	81.0 g [2.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.2 cm [5.6 in]
パッケージ横	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	108.0 g [3.8 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USBネットワークアダプタ
	1 - クイックスタートガイド

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。