

USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter

Produkt-ID: USB2106S



Dieser kompakte USB 2.0-auf-10/100 Mbit/s Ethernet USB-Netzwerkadapter bietet praktische Ethernet-Konnektivität. Verbinden Sie einfach den Netzwerkadapter mit einem freien USB 2.0-Port an Ihrem Laptopcomputer und dann den Adapter mit dem Ethernet-Netzwerk. Dieser USB 2.0 Ethernet-Adapter unterstützt außerdem Voll-/Halbduplexbetrieb in Ethernetverbindungen mit sowohl 10 Mbit/s als auch 100 Mbit/s und Datenübertragungsraten von bis zu 200 Mbit/s und ist somit eine vollintegrierte, kostengünstige und zuverlässige Lösung für Notebook-Besitzer, die einen Ethernet-Anschluss benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie einen defekten Ethernet-Port eines Laptops/Netbooks oder Kleingehäuse-Computers.
- Fügen Sie einem alten System ohne Netzwerkfähigkeit einen Ethernet-Port hinzu.

Merkmale

- Ein 10/100 Mbit/s-kompatibler RJ-45 Ethernet-Port.
- Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x.
- Voll- und Halbduplex-Unterstützung
- Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten

von bis zu 480 Mbit/s.

- LED-Anzeigen für Netzwerk-Link/Aktivität und 10/100 Mbit/s
- Strom direkt aus dem USB-Port.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	ASIX - MCS7830

Leistung

Max. Datenübertragungsr	100 Mbit/s (Halbduplex)/200 Mbit/s (Vollduplex)
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 bis 10.14 Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i> Chrome OS™
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Geschwindigkeit und Link
--------------	--------------------------



Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Form Factor	Dongle
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	2.7 in [67.5 mm]
Produktbreite	1.0 in [26.0 mm]
Produkthöhe	0.9 in [22.5 mm]
Produktgewicht	0.7 oz [21.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [89.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-Ethernet-Adapter
	Anleitung
	Treiber-CD

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.