

## 20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: USB2AAEXT20M



Das 20 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT20M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 20 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Und Sie können 2 Kabel für eine Gesamt-USB-Verlängerung von bis zu 40 Metern in Reihe zusammenschalten.

Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT20M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die USB 2.0-Grenze von 5 Metern hinaus
- Verbinden Sie bis zu 2 Kabel hintereinander für noch größere USB-Reichweite

## Merkmale

- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Steckverbinder B USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Kaskadieren Sie zwei USB2AAEXT20M-Geräte für weitere Verlängerung

---

### Strom

Mit Stromadapter Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.35 A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 1A

Polarität der Positiv



Mittelspitze	
Steckertyp	H
Stromverbrauch	5

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	65.6 ft [20 m]
Produktlänge	65.6 ft [20.0 m]
Produktbreite	0.6 in [16.5 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.0 mm]
Produktgewicht	30.6 oz [866.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	4.8 in [12.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	35.1 oz [993.0 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 m aktives USB 2.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
	Universales Netzteil
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

