

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A (オス/メス)

製品ID: USB2AAEXT20M



20m USB 2.0アクティブ延長ケーブル。一端にUSB Aオスコネクタ、もう一端にUSB Aメスコネクタがついており、最長20mの距離でUSB 2.0デバイスをアクティブ延長します。

本製品は、距離上の制限と電源上の制限を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。

また、このケーブルは2本までデジチェーン接続に対応し、合計で40mまでUSBを延長することができます。

必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。

このリピーターケーブルはUSB 2.0のデータレート(480Mbps)に完全対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
- ・ 2本のケーブルをデジチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応

製品の特長

- ・ USB バスパワー
- ・ 外付けユニバーサルACアダプタ付属
- ・ 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)

- ・完全シールドでエラーのない接続を実現
- ・ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
- ・Windows® 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

特記 / 必要条件

注意	2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
----	--------------------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.35 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	1A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	H
消費電力(W)	5

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20° C to 85° C (-4° F to 185° F)

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	20 m [65.6 ft]
製品縦	20.0 m [65.6 ft]
製品横	1.6 cm [0.6 in]

製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	0.9 kg [1.9 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.2 cm [6.8 in]
パッケージ横	15.0 cm [5.9 in]
パッケージ高さ	12.3 cm [4.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.1 kg [2.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル オス/メス
	1 - ユニバーサルACアダプタ
	1 - 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。