

25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Produkt-ID: USB2AAEXT25M



Das 25 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT25M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 25 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Und Sie können 2 Kabel für eine Gesamt-USB-Verlängerung von bis zu 50 Metern in Reihe zusammenschalten.

Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die USB 2.0-Grenze von 5 Metern hinaus
- Verbinden Sie bis zu 2 Kabel hintereinander für noch größere USB-Reichweite

Merkmale

- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Kaskadieren Sie zwei USB2AAEXT25M-Geräte für weitere Verlängerung
---------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.35 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	H
	Stromverbrauch	5
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Kabellänge	82.0 ft [25 m]
	Produktlänge	82.0 ft [25.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Produktgewicht	2.3 lb [1.0 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.9 in [22.7 cm]
	Paketbreite	8.4 in [21.4 cm]
	Pakethöhe	2.4 in [6.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.3 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 25m USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel - M/F
		1 - Universales Netzteil

1 - Steckeradapter für Nordamerika, Großbritannien,
Europa und Australien

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.