

## Cable de 25m USB 2.0 de Extensión Activo Macho a Hembra - Alargador Extensor Amplificado

ID del Producto: USB2AAEXT25M



El cable de extensión USB 2.0 activo de 25 metros, modelo USB2AAEXT25M, incluye un conector macho USB A y un conector hembra USB A, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 en hasta 25 metros.

Cable todo en uno para evitar las limitaciones en la conexión debido a la distancia o a la fuente de alimentación eléctrica, este cable de extensión USB 2.0 activo incorpora circuitos con alimentación por bus que garantizan el rendimiento más allá de los límites de los cables USB estándar. Además, permite la conexión en serie de 2 cables para alcanzar una extensión USB total de hasta 50 metros.

En caso necesario, la alimentación del dispositivo USB puede obtenerse de una toma de corriente mediante el adaptador de alimentación universal (proporcionado con el cable).

El cable repetidor USB2AAEXT25M soporta el ancho de banda USB 2.0 completo de 480 Mbps, y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite extender la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros de USB 2.0
- Conexión en serie de 2 cables para extensiones USB aún más largas

## Características

- Alimentado por el bus USB
- También incluye una fuente de alimentación externa universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y del puerto USB
- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Conexión en cascada de dos dispositivos USB2AAEXT25M para mayor extensión
------	---

---

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A



Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	5

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	82.0 ft [25 m]
Longitud del Producto	82.0 ft [25.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [16.5 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	35.1 oz [995.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.7 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [59.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de extensión USB 2.0 activo (25 m) - M/H
	Adaptador de Alimentación Universal
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.