

Cavo di estensione Attivo USB 2.0 25 m - Cavo prolunga USB M/F

ID prodotto: USB2AAEXT25M



Il cavo di estensione attivo USB 2.0 da 25 m USB2AAEXT25M presenta un connettore USB-A maschio e un connettore femmina USB-A e offre un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 25 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È inoltre possibile collegare a margherita 2 cavi per un'estensione USB totale di 50 metri.

Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione CA universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT25M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di 2 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Caratteristiche

- Alimentato tramite bus USB

- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Prominence

| | |
|-------------------------------|---|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Description CDW 75 - 1st Line | StarTech.com 25m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F - USB Extension Cable |

Hardware

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |

Connettore/i

| | |
|--------------|------------------------------|
| Connettore A | USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |
| Connettore B | USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | Collegamento a cascata di due dispositivi USB2AAEXT25M per un'ulteriore estensione |
|------|--|

Alimentazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Corrente ingresso | 0.35 A |
| Tensione di uscita | 5 DC |
| Corrente di uscita | 1A |
| Tipo punta centrale | Positivo |

| | |
|--------------------|---|
| Tipo presa | H |
| Consumo energetico | 5 |

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Dritto |
| Lunghezza cavo | 82.0 ft [25 m] |
| Lunghezza prodotto | 82.0 ft [25.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.6 in [16.5 mm] |
| Altezza prodotto | 0.4 in [10.0 mm] |
| Peso prodotto | 35.1 oz [995.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 8.4 in [21.4 cm] |
| Package Width | 8.9 in [22.7 cm] |
| Package Height | 2.3 in [59.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 2.8 lb [1.3 kg] |

Contenuto
della
confezione

| | |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella confezione | Cavo di estensione Active USB 2.0 25 m - M/F |
| | Adattatore di alimentazione universale |
| | Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.