

25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Productcode: USB2AAEXT25M



De USB2AAEXT25M 25 m lange actieve USB 2.0-verlengkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één USB-A vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 25 meter.

Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de lengtebeperkingen van standaard USB-kabels tot het verleden behoren. Daarnaast kunt u 2 kabels via een daisy chain aansluiten voor een totale USB-verlenging van max. 50 meter.

Indien nodig, kan het USB-apparaat vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de universele wisselstroomadapter (wordt bij de kabel geleverd).

De USB2AAEXT25M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
- Sluit 2 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel

Eigenschappen

- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit twee USB2AAEXT25M-apparaten op elkaar aan voor een nog grotere afstand
---------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

Vermogensopname 5

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Kabellengte	82.0 ft [25 m]
Lengte product	82.0 ft [25.0 m]
Breedte product	0.6 in [16.5 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
Gewicht product	35.1 oz [995.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.7 cm]
Package Height	2.3 in [59.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
	Universele voedingsadapter
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

