

## Cable USB 2.0 de Extensión Alargador Activo de 5 metros - Macho a Hembra

ID del Producto: USB2AAEXT5M



El cable de extensión USB 2.0 activo (5 metros), modelo USB2AAEXT5M, incluye un conector macho USB A y un conector hembra USB A, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 en hasta 5 metros.

Cable todo en uno para evitar las limitaciones en la conexión debido a la distancia o a la fuente de alimentación eléctrica, este cable de extensión USB 2.0 activo incorpora circuitos con alimentación por bus que garantizan el rendimiento más allá de los límites de los cables USB estándar. Además, permite la conexión en serie de 4 cables para alcanzar una extensión USB total de hasta 20 metros.

En caso necesario, el cable puede obtener la alimentación a través de un tomacorriente, mediante el adaptador universal de corriente alterna (CA) proporcionado con el cable : esto permitirá el uso de dispositivos con alimentación por bus USB que requieran alimentación adicional.

El cable repetidor USB2AAEXT5M soporta el ancho de banda USB 2.0 completo de 480 Mbps, y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Extienda la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros de USB 2.0
- Conexión en cadena de hasta 4 cables para extensiones USB aún más largas

## Características

- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por el bus USB
- También incluye una fuente de alimentación externa universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y del puerto USB

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Conexión en cascada de hasta 4 cables USB2AAEXT5M, para mayor extensión
------	---

---

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A



Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	5

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto	16.4 ft [5 m]
Ancho del Producto	0.6 in [16.4 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9.2 mm]
Peso del Producto	7.3 oz [206 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [58 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.7 oz [472 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de extensión USB 2.0 activo (5 m) - M/H
	Adaptador universal de alimentación
	Adaptadores de conexión para Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

