

Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle

N° de produit: USB2AAEXT5M



Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT5M de 5 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active d'appareils USB 2.0 jusqu'à 5 mètres.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. De plus, il est possible d'en installer quatre en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 20 mètres en tout.

Au besoin, le câble se branche dans une prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel (fourni avec le câble). Vous pourrez ainsi utiliser des appareils alimentés par USB qui exigent davantage de courant.

Le câble répéteur USB2AAEXT5M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
- Installez jusqu'à 4 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues

### Spécifications techniques

- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimenté par USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez jusqu'à quatre câbles USB2AAEXT5M en cascade pour une extension accrue
----------	--

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif

Type de prise	H
Consommation électrique	5

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
Longueur du produit	16.4 ft [5 m]
Largeur du produit	0.6 in [16.4 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.2 mm]
Poids du produit	7.3 oz [206 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Poids brut	16.7 oz [472 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble d'extension USB 2.0 actif 5 m - M/F
	Adaptateur d'alimentation universel
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis